

SAI-AU M8 SB 8DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品が利用できなくなりました



IP 20 から IP 67 への傾向、またはキャビネット搭載機器からキャビネット非搭載機器への傾向は、IP 67 I/O スレーブでその頂点に達します。これらのプラグアンドプレイソリューションでは、個別導体接続は完全に回避されます。これにより、時間を大幅に節約でき、個別導体の接続ミスを排除できます。現在、IP 67 バスモジュールは、センサーおよびアクチュエータ接続対応の最新ソリューションであり、コスト削減に最適です。

一般注文データ

バージョン	SAIアクティブ
注文番号	1938600000
種別	SAI-AU M8 SB 8DI
GTIN (EAN)	4032248612611
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-05-07T00:00:00+02:00
代替製品	SAI-AU M8 SB 8DI-V2

SAI-AU M8 SB 8DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E141197

寸法と重量

正味重量

265 g

温度

保管温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6

デジタル入力

診断適応

赤色

入力電流、高

EN 61131-2タイプ1に準拠して2mA ~ 15mA

入力電流、低度

EN 61131-2タイプ1に準拠して15mA未満

モジュールエレクトロニクス用電位遮断 なし

デジタル出力

診断適応

赤色

一般データ

証明書

CE, cULus

接地

< 200 g

接続

電源電圧 (AUX-IN)

1x M8プラグ4極, Aコード化

サブバスへの接続 (SUB-IN)

1x M8プラグ4極, Aコード化

サブバスへの接続 (SUB-OUT)

1 x M8メス4極, Aコード化

分類

ETIM 8.0

EC001599

ETIM 9.0

EC001599

ETIM 10.0

EC001599

ECLASS 14.0

27-24-26-04

ECLASS 15.0

27-24-26-04


SAI-AU M8 SB 8DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカ―です。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカ―を付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	バージョン	
注文番号	1912130000		ESG, デバイスマーカ― x 13.5 mm, PA 66, 色: 透明, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4032248541164		
数量	5 ST		

M12



保護キャップは、未割り当てのプラグインステーションを外部の影響から保護します。

一般注文データ

種別	SAI-SK-M12-UNI 2029	バージョン	
注文番号	2330260000		保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248592067		
数量	20 ST		

M8



保護キャップは、未割り当てのプラグインステーションを外部の影響から保護します。

SAI-AU M8 SB 8DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	SAI-SK M8	バージョン
注文番号	1802760000	保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248257379	
数量	50 ST	