

## IE-OM-V05M-K21-2S


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.5 準拠のHDC/Rockstar プラグイン  
コネクタ 対応形状、金属製

## 一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, IP67, バリエーション5、2ポート、ストレート
注文番号	<a href="#">1966290000</a>
種別	IE-OM-V05M-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658480
数量	1 items

## IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	57 mm	奥行き (インチ)	2.2441 inch
幅	136 mm	幅 (インチ)	5.3543 inch
長さ	125 mm	長さ (インチ)	4.9212 inch
正味重量	643 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 5

## 一般データ

色	グレー	ハウジング主要材質	AL-Si 12
取り付け方式	床置型, 壁取付け	保護度合い	IP67
プラグング回数	750		

## 分類

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図



図面



## IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## RJ45



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## 一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45インサートソケット、ベース用コネクタ、TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45インサートソケット、ベース用コネクタ、PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45インサートソケット、ベース用コネクタ、TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	

## Sets - RJ45



IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の金属製 HDC プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属

## 一般注文データ

種別	IE-PS-V05M-RJ45-FH	バージョン
注文番号	<a href="#">1963200000</a>	RJ45プラグ、ツール不要、バリエーション 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651689	
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH	バージョン
注文番号	<a href="#">1077300000</a>	RJ45プラグ、ツール不要, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248834914	
数量	10 ST	
種別	IE-PS-V05M-RJ45-TH	バージョン
注文番号	<a href="#">1963110000</a>	RJ45圧着プラグ、バリエーション 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651610	
数量	10 ST	