


## HDC HP 550 SSM SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの HighPower アクセサリは、RockStar® HighPower コネクタを補完し、その安全性、安定性、使いやすさを高めます。

堅牢なカバー、精密なコーディング要素、高品質の締結部品により、信頼性の高い高電流接続を実現します。エネルギー、鉄道、産業用途に最適です。

## 一般注文データ

バージョン	HDC挿入, 0 V, 0 A, 極数: 3, 設置サイズ: 8
注文番号	<a href="#">1987920000</a>
種別	HDC HP 550 SSM SET
GTIN (EAN)	4050118372571
数量	1 items

## HDC HP 550 SSM SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	140 mm	高さ (インチ)	5.5118 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.6535 inch
正味重量	141 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	a1b198df-2a58-40a5-bb31-ff1a2bb12993

## 一般データ

極数	3	設置サイズ	8
UL 94 可燃性等級	None	色	シルバーグレー
表面仕上	未処理	基本材質	ステンレススチール、防錆性
シリーズ	HighPower	定格電圧 (DIN EN 61984)	0 V
定格電流 (DIN EN 61984)	0 A	ハロゲン不使用	false
BG	8	保護度合い	なし

## 一般データ

色	シルバーグレー	表面仕上	未処理
基本材質	ステンレススチール、防錆性	シリーズ	HighPower

## 重要なメモ

製品情報 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。

## 分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		