

## SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

バージョン	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
注文番号	<a href="#">1995810000</a>
種別	SAI-M23-BE-L-4/4
GTIN (EAN)	4032248925674
数量	1 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E344862

## 寸法と重量

正味重量	10 g
------	------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ


極数	8	コーディング	なし
接続方式	クリンプ接続	ハウジング主要材質	熱可塑性ポリアミドPA 6、PBT
プラグイン回数	> 1000	汚染度	3
定格電流	1 mm接点= 8 A, 2 mm接点= 28 A	接点形状 (オス/メス)	メス型

## 分類


ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

図面

ピン固定



寸法図



Technical data

No. of poles	5 + PE	4/4	
Number of contacts	6	4	4
Contact-ø	mm 2	1	2

4 times 1-mm female and 4 times 2-mm female

## SAI-M23-BE-L-4/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 1 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
 エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

種別	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	バージョン
注文番号	<a href="#">1995830000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248925698	
数量	50 ST	

## 2 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
 エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

種別	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	バージョン
注文番号	<a href="#">1995820000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248925681	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	バージョン
注文番号	<a href="#">1170420000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962334	
数量	50 ST	

## ... M23 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

## SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	バージョン
注文番号	<a href="#">1203840000</a>	信号および電源コンタクト用のプレス工具, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4032248986934	
数量	1 ST	

## 標準筐体



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

種別	SAI-M23-GS-L-11/17	バージョン
注文番号	<a href="#">1440130000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4050118246193	
数量	1 ST	
種別	SAI-M23-GS-L-7/17	バージョン
注文番号	<a href="#">1995800000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248925667	
数量	1 ST	
種別	SAI-M23-GSW-L-7/12	バージョン
注文番号	<a href="#">1170280000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962327	
数量	1 ST	
種別	SAI-M23-KS-L-7/17	バージョン
注文番号	<a href="#">1170270000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962259	
数量	1 ST	
種別	SAI-M23-KSW-L-7/12	バージョン
注文番号	<a href="#">1170290000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962242	
数量	1 ST	
種別	SAIE-M23-L-EM	バージョン
注文番号	<a href="#">1170320000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962419	
数量	1 ST	
種別	SAIE-M23-L-HW	バージョン
注文番号	<a href="#">1170340000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962297	
数量	1 ST	
種別	SAIE-M23-L-RM	バージョン
注文番号	<a href="#">1170310000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962358	
数量	1 ST	

**SAI-M23-BE-L-4/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

アクセサリ

種別	SAIE-M23-L-VW	バージョン
注文番号	<a href="#">1170300000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962341	
数量	1 ST	