データシート

SAI-M23-BE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

バージョン	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
注文番号	1995850000
種別	SAI-M23-BE-12
GTIN (EAN)	4032248926145
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-12-31T00:00:00+01:00

データシート

SAI-M23-BE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号（UR）	E344862

寸法と重量

正味重量	5 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	12	コーディング	なし
接続方式	クリンプ接続	ハウジング主要材質	熱可塑性ポリアミドPA 6、PBT
公称電圧	200 V	公称電流	8 A
プラギング回数	> 1000	汚染度	3
定格電流	1 mm接点= 8 A	接点形状（オス/メス）	メス型
Coding possibilities for M23 signal inserts	H コード化, N コード化, S コード化, X コード化, Y コード化, Z コード化		

分類

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

SAI-M23-BE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

ピン固定



寸法図



Technical data

Number of positions		6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts		6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact-ø	mm	2	2	1	2	1	1	1	1	1.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

1 mm

M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	バージョン
注文番号	1995860000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248926152	
数量	50 ST	

種別	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	バージョン
注文番号	1170180000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962075	
数量	50 ST	

種別	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	バージョン
注文番号	1170210000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962174	
数量	50 ST	

... M23 対応

ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	バージョン
注文番号	1203960000	信号接点対応加圧ツール, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118000764	
数量	1 ST	

SAI-M23-BE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

標準筐体

M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M23-GS-11/17	バージョン
注文番号	1299390000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4050118097191	
数量	1 ST	
種別	SAI-M23-GS-7/12	バージョン
注文番号	1995840000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248926121	
数量	1 ST	
種別	SAI-M23-GSW-S-7/12	バージョン
注文番号	1169920000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248961986	
数量	1 ST	
種別	SAI-M23-KS-7/12	バージョン
注文番号	1169900000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248961948	
数量	1 ST	
種別	SAIL-M23-KSW-7/12	バージョン
注文番号	1169930000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248961993	
数量	1 ST	
種別	SAIE-M23-S-EM	バージョン
注文番号	1169970000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エ
GTIN (EAN)	4032248961979	ンクロージャ
数量	1 ST	
種別	SAIE-M23-S-HW	バージョン
注文番号	1169990000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エ
GTIN (EAN)	4032248962051	ンクロージャ
数量	1 ST	
種別	SAIE-M23-S-RM	バージョン
注文番号	1169950000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エ
GTIN (EAN)	4032248961092	ンクロージャ
数量	1 ST	
種別	SAIE-M23-S-VW	バージョン
注文番号	1169940000	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エ
GTIN (EAN)	4032248962013	ンクロージャ
数量	1 ST	