

SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| 注文番号 | 1995860000 |
| 種別 | SAI-M23-KBC-0.08/0.56 |
| GTIN (EAN) | 4032248926152 |
| 数量 | 50 items |

SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E344862 |

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|-------------|
| 長さ | 16.5 mm | 長さ (インチ) | 0.6496 inch |
| 正味重量 | 0.34 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|---------|----------------------|--------------|----------------------|
| 接触表面 | 金メッキ | 接続方式 | クリンプ接続 |
| 絶縁抵抗 | > 1010 Ω | 接点材質 | 亜鉛合金 |
| 導体断面、最大 | 0.56 mm ² | 導体断面、最小 | 0.08 mm ² |
| プラグイン回数 | > 1000 | 接点形状 (オス/メス) | メス型 |

設定 reSAI M23 圧着工具


| | | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|
| SAI M23圧着工具に関する設定 | 圧着工具 | 2 | |
| | ロケータの位置 | 2 | |
| | クリンプコンタクト | 信号用圧着ソケット 1 mm | |
| | Crimping mandrel adjustment acc. to mm ² | 導体断面積 | 0.08 mm ² |
| | | 圧着マンドレル調整 | 0.75 |
| | | 導体断面積 | 0.14 mm ² |
| | | 圧着マンドレル調整 | 0.78 |
| | | 導体断面積 | 0.25 mm ² |
| | | 圧着マンドレル調整 | 0.82 |
| | | 導体断面積 | 0.34 mm ² |
| | | 圧着マンドレル調整 | 0.86 |
| 導体断面積 | | 0.56 mm ² | |
| 圧着マンドレル調整 | | 0.9 | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

図面

図面



SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

... M23 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | SAI M23 CRIMPING TOOL 1 | バージョン |
| 注文番号 | 1203840000 | 信号および電源コンタクト用のプレス工具, 4インデントクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4032248986934 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | SAI M23 CRIMPING TOOL 2 | バージョン |
| 注文番号 | 1203960000 | 信号接点对応加圧ツール, 4インデントクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118000764 | |
| 数量 | 1 ST | |