

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, インサートプレート, シールドなし
注文番号	2003350000
種別	IE-FC-IP-PWB/1D9
GTIN (EAN)	4050118387407
数量	1 items

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E223801

寸法と重量

高さ	19.5 mm	高さ (インチ)	0.7677 inch
幅	51.5 mm	幅 (インチ)	2.0276 inch
長さ	90.5 mm	長さ (インチ)	3.563 inch
正味重量	13.5 g		

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f019e7f77

インサート

信号挿入 D-Sub 9 極 / VGA / HDMI 1 電力挿入、大 1

一般データ

製品種類 インサートプレート, シールドなし 材質 ポリカーボネートPC

一般基準

証明書番号 (cURus) E223801 証明書番号 (CSA) 2000039-80039714

分類

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

電力ソケット (アウトレット)



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FCI-PWB-AU	バージョン
注文番号	1450830000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ I, ソケットコネクタ, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-AU-10A	バージョン
注文番号	1546590000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ I, ソケットコネクタ, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-CH	バージョン
注文番号	1450780000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ J, ソケットコネクタ, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-CN	バージョン
注文番号	1450790000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ I, ソケットコネクタ, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	バージョン
注文番号	2426700000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ E, ソケットコネクタ, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-DE	バージョン
注文番号	1450730000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ F, ソケットコネクタ, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-DE-OR	バージョン
注文番号	1554000000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ F, ソケットコネクタ, DE, 橙色
GTIN (EAN)	4050118360806	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-FR	バージョン
注文番号	1450750000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ E, ソケットコネクタ, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-FR-OR	バージョン
注文番号	2007230000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ E, ソケットコネクタ, FR, 橙色
GTIN (EAN)	4050118392135	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-GB	バージョン
注文番号	1450770000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ G, ソケットコネクタ, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
数量	1 ST	

IE-FC-IP-PWB/1D9


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	IE-FCI-PWB-IND	バージョン
注文番号	2500710000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ D, ソケットコネクタ, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-ISR	バージョン
注文番号	2531060000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ H, ソケットコネクタ, ISR
GTIN (EAN)	4050118541175	
数量	1 ST	

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FCI-D9-FF	バージョン
注文番号	1450840000	FrontCom, 信号インサートD-Sub, 9極, ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118255737	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-D9-FM	バージョン
注文番号	1450850000	FrontCom, 信号インサートD-Sub, 9極, プラグ, ソケットコネクタ
GTIN (EAN)	4050118255713	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-D9-FS	バージョン
注文番号	1450870000	FrontCom, 信号インサートD-Sub, 9極, ソケット/はんだ接続付属
GTIN (EAN)	4050118255393	
数量	1 ST	

信号 - VGA、HDMI、DP



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FCI-HD15-FF	バージョン
注文番号	1556290000	FrontCom, VGA結合, 信号インサートVGA/HD15, ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118369755	
数量	1 ST	

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	IE-FCI-HDMI-FF	バージョン
注文番号	2003390000	FrontCom, HDMI結合, 信号インサートHDMI, ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118387414	
数量	1 ST	

スクリュードライバ (マイナス用)




丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDS 0.4X2.5X75	バージョン
注文番号	9009030000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 ST	

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します；
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます；
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	バージョン
注文番号	1736181044	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 ST	

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

FrontCom Vario 対応アクセサリ



一般注文データ

種別	IE-FC-PWPC	バージョン	
注文番号	1450820000	FrontCom, 接触防止, シングルフレーム	
GTIN (EAN)	4050118255584		
数量	1 ST		