

## CC 15/27 MC SDR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MultiCard フォーマットの ClipCard デバイスマーカーは、電気設備やスイッチギアシステムのラベル付けに使用され、刻印に代わる魅力的な代替手段となります。実証済の MultiCard 形式採用で、PrintJet CONNECT または MCPプロッタでのラベリングが可能です。

- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 総合固定
- キャリア (ネジ固定可能またはケーブルストラップ付属)
- タグレール (自己接着型またはネジ固定)
- または自己接着型タグ

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

バージョン	ClipCard, デバイスマーカー, 15 x 27 mm,ホルダー-CC-H 15/27, 顧客の仕様に準拠
注文番号	<a href="#">1876630000</a>
種別	CC 15/27 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248467143
数量	16 items

## CC 15/27 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.0394 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	1.69 g		

## 温度

動作温度範囲 -40...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.014 kg CO2 eq.

## 一般データ

印刷方法	MCLレーザー
バージョン	プラグ接続可能
幅	27 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	顧客の仕様に準拠
ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド66
印刷色	黒色
印刷文字	M-Print PRO Fileを要求
パッケージ単位当たりマーカ数	供給フォーム MultiCard
互換性を有するプリンター	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
組み合わせごとのマーカ数	1 MultiCard = Device markers
動作温度範囲	-40...100 °C
用途/製造元	ホルダー-CC-H 15/27

## 装置マーカ

ハロゲン いいえ

## 分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



## CC 15/27 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## アクセサリ



## 一般注文データ

種別	CC-RAIL 1000	バージョン
注文番号	<a href="#">1790150000</a>	ClipCard, アクセサリ, 1000 x 17 mm, 自己接着型, 黒色
GTIN (EAN)	4032248213610	
数量	1 ST	
種別	CC-RAIL TRANSPARENT1000	バージョン
注文番号	<a href="#">1790160000</a>	ClipCard, カバー, 1000 x 19 mm, 透明
GTIN (EAN)	4032248213627	
数量	1 ST	
種別	CC-H 15/27	バージョン
注文番号	<a href="#">1790410000</a>	ClipCard, アクセサリ, 15 x 27 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4032248215201	
数量	45 ST	
種別	STR CC 15/27 TRANSPARENT	バージョン
注文番号	<a href="#">1888290000</a>	ClipCard, アクセサリ, 15 x 27 mm, 透明
GTIN (EAN)	4032248494163	
数量	80 ST	
種別	ETO CC 15/27 TRANSPAR.	バージョン
注文番号	<a href="#">1880810000</a>	ClipCard, アクセサリ, 15 x 27 mm, 透明
GTIN (EAN)	4032248480890	
数量	10 ST	