


M-PRINT PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



マーカーとラベル対応の M-Print® PRO 印刷および配列ソフトウェアは、ワイドミュラーのラベルとマーカーの印刷と配列を行う Windows® ベースのプロフェッショナル向けソリューションです。このソフトウェアを使用すると、電気機器の識別プロセスを最適化できます。マーキング対象物の設計、配列を簡単に、プロフェッショナル品質で、迅速に実施できます。テキスト、フレーム、配線、グラフィック、バーコード、シリアルナンバー、写真が含まれます。

- ・ウェブサイトおよび製品データシートにリンクする、全ラベルおよびマーカー(画像を含む)の総合製品カタログ
- ・マーカーとラベルは、必要なレベルで設計できます
- ・個別テキスト文字の個別設定書式(RTF)
- ・テキストとその形式をコピーして貼り付け
- ・UNICODE をサポートする 20 言語で利用可能
- ・ラベルやスプレッドシートのデータ入力、または Microsoft Excel の直接入力
- ・スケールの作成数値、および英数字のカウンターと配列
- ・広範な画像形式 (*.bmp、*.wmf、*.png、*.ico、*.jpeg、*.jpg、*.tif、*.gif)
- ・電気工学で使用されるシンボルを含むイメージライブラリ
- ・製品プリンターの割り当てオプション、例として、PrintJet 対応 ESG 9/20、MultiMark 熱転写プリンター
- ・インターネット経由のオンライン更新サービス

- ・ワイドミュラーコンフィギュレータ(WMC)インターフェース
- ・独自のインポートスクリプトを作成するための、さまざまなファイル形式 (*.txt、*.csv、*.xml など) のインポートウィザード
- ・CAE システムからのデータ転送
- ・恒久的な印刷プレビュー：設計段階でも、WYSIWYG 編集で印刷結果がどのように表示されるかを確認
- ・サポートされる出力装置：ワイドミュラーの全プリンター(PrintJet CONNECT、THMMultiMarkなど)、および Microsoft Windows® ドライバー搭載の標準プリンター
- ・出力装置の最適かつ高速な適応
- ・マーカーとラベルのマルチレベル構造

M-PRINT PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	マーキング用ソフトウェア, ソフトウェア, Windows 10, Windows 11, プリンタソフトウェア
注文番号	1905490000
種別	M-PRINT PRO
GTIN (EAN)	4032248526291
数量	1 items

M-PRINT PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

正味重量 24 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 影響なし
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システムにラベルを貼付

言語	多言語	ソフトウェア	プリンタソフトウェア
オペレーティングシステム	Windows 10, Windows 11	ダウンロード	M-Print PRO

分類

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		