CC 15/60 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







事前統合の標準:CC

体系的に調整されているこの品揃えには、標準コンポーネントの識別ラベル、および CC 85/54 マーカーなどの使い慣れた汎用フォーマットが含まれます。

MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

一般注文データ

バージョン	ClipCard, デバイスマーカー, 15 x 60 mm, 白色
注文番号	<u>2005410000</u>
種別	CC 15/60 MM WS
GTIN (EAN)	4050118391077
数量	450 items

カタログステータス / 図面 1

CC 15/60 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS				
対法と重量				
な な	0.1 mm	奥行き(インチ)	0.0039 inch	
高さ	15 mm	 高さ(インチ)	0.5906 inch	
	60 mm	幅(インチ)	2.3622 inch	
···· E味重量	0.31 g	тщ (122)		
温度				
動作温度範囲	-40120 °C			
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%			
	140 04110 42040 0.1 44170			
一般データ				
接着剤	アクリレート接着剤	バージョン	自己接着型, ハロゲンフ リー	
·	60 mm	 UL 94 可燃性等級	V-0	
动作温度範囲、最大 	120 °C		-40 °C	
<u> </u>	白色	 ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリエステル		非搭載	
JL 969 j 準拠の認可	はい	互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
動作温度範囲	-40120 °C	ロールあたりの数	450	
装置マーカー				
ハロゲン	いいえ			
分類	'		,	
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
CLASS II.U				
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	

カタログステータス / 図面 2




CC 15/60 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



データシート

CC 15/60 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別 RIBBON MM 76/360 SW 注文番号 <u>2005080000</u>

注文番号 <u>2005080000</u> GTIN (EAN) 4050118389951

数量 1 ST

バージョン インクリボン

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別 MULTIMARK ROLLER 115

注文番号 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST

バージョン

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... バージョン

注文番号 <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

作成日 29.10.2025 01:44:56 MEZ

カタログステータス / 図面 4