

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似





Abbildung ähnlich

統合、拡張、個別調整: あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。 取り付けプレート

DIN 取り付けレールまたはコンポーネント取り付けプレートに、直接縦方向および横方向に取り付ける、あるいは孔のパターン有無にかかわらず取り付けるプレートです。

### 一般注文データ

バージョン	Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ: 425 mm, 幅: 419 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色
注文番号	2022610000
種別	KTB MOPL 4848 MSZN H
GTIN (EAN)	4050118403374
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認	,		
ROHS			
寸法と重量			
深さ	1.5 mm	奥行き(インチ)	0.0591 inch
高さ	425 mm	高さ(インチ)	16.7323 inch
幅	419 mm	幅(インチ)	16.496 inch
正味重量	2131 g		
温度			
動作温度			
環境製品コンプライアン	ノス		
RoHS 対応状況			
REACH SVHC		Cは含まれていません	
アクセサリに関する一般	<b>设情報</b>		
素材の厚み	1.5 mm	表面仕上	亜鉛めっき
基本材質	スチール板	No in the last of	
一般な情報			
素材の厚み	1.5 mm	表面仕上	亜鉛めっき
基本材質	スチール板		
分類			
ETIM C O	EC000213	ETIM 7.0	FC000212
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000213 EC000213	ETIM 7.0	EC000213 EC000213
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000213 EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-10-92-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39	<u> </u>	27-40 00 33



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## アクヤサ

#### 取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り 付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦お よび横方向に取り付けるためのものです。

#### 一般注文データ

種別 GFSC M5X10 TX20 SET

1274150000 注文番号

4050118063820

GTIN (EAN) 数量 1 ST

バージョン

Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深 さ: 8.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ, ガルバニ亜鉛メッキお

よび不動態化,銀色

#### 取付け備品



統合、拡張、個別調整 - すべてのアプリケーションに最 適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の 完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エ ンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容 易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ド キュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付ける ように利用できます。

ラベル固定セット - SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセッ トを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロー ジャーカバーに直接取り付けることができます。この用 途のために特別開発されたラベル固定セットです。この 固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに 漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。 総合固定セット – TPSD は、例として、ラベルホルダ-雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な 取り付けを可能にするために開発されました。この固定 セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を 最小限に抑えることができます。

## 一般注文データ

種別 FKSC M6X8 D9/SW3 バージョン

注文番号 0642600000 GTIN (EAN) 4008190058258

数量 50 ST Klippon TB (Terminal Box), 取付けねじ, 基本材質: スチール

作成日 06.11.2025 10:14:51 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## 奥行 7.5 mm



統合、拡張、カスタマイズ: あらゆるアプリケーション に対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB 筐体のアクセサリは一貫性を有する 構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロー ジャーを容易に適合させることができます。

端子レール

DIN レール (例:電子機器、端子) 部品をエンクロージャーに取り付けるための取り付けレールは、2種類のサイズが用意されています。

### 一般注文データ

種別	TS35X7.5 ST KTB4848 HOR	バージョン
注文番号	8000006725	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 419 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛
GTIN (EAN)	4050118652987	めっき, クロムメッキ
数量	20 ST	
種別	TS35X7.5 ST KTB4848 VER	パージョン
種別 注文番号	TS35X7.5 ST KTB4848 VER 8000006714	パージョン レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 425 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛
		· · · · -