

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



どのアプリケーションにも最適なツール

Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90% 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

バージョン	Bolting tool
注文番号	1939170000
種別	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
数量	1 items
パッケージ	プラスチックケース+フォームインサート

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 1320 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 影響なし
REACH SVHC Lead 7439-92-1

ねじ締めツール

トルク設定、最大 7 Nm トルク設定、最小 0.5 Nm

重要なメモ

製品情報

- 同梱品：
- トルクスクリウドライバー 0.5 ~ 1.7 Nm + 設定補助
 - トルクスクリウドライバー 2.0 ~ 7.0 Nm
 - 交換可能な刃 1/4 インチ
 - 成形ライン用アタッチメント M8
 - カスタマイズ可能なコネクタ用アタッチメント M8F
 - 成型ライン用アタッチメント M12
 - カスタマイズ可能なコネクタ用アタッチメント M12F
 - ブレードセット：
 - Torx T8 / T10 / T20 / T25
 - 六角レンチ 2.5 / 3.0 / 4.0
 - プラス溝 PH0 / PH1 / PH2
 - マイナス溝付き 0.5x3.0 / 0.6x3.5 / 0.8x4.0
 - プラスチックケース+フォームインサート

分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		