

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













## プラグオン変流器

プラグオン変流器は、最大 5000 A までの高電流を測定して処理する必要があるあらゆる場所で使用されます。 当社のプラグオン変流器は、1 A または 5 A の供給二次電流です。ワイドミュラーは、最大 600 A の電流を最大333 mV の電圧に変換するコンパクトな低電力変流器も提供しています。

### 一般注文データ

バージョン	一次電流: 500 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 5 VA, 公差等級: 1, 閉変流器
注文番号	<u>2420910000</u>
種別	CMA-31-500-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118429169
数量	1 items
メーカー	MBS AG

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

	\ A				
ROHS		適合			
寸法と重量			,		
	52 mm	奥行き(インチ)	2.0472 inch		
*C 高さ	80.9 mm	高さ (インチ)	3.185 inch		
<u> 同</u>	60 mm	幅(インチ)	2.3622 inch		
	264 g	rm (Tン))	2.0022 111011		
温度					
呆管温度	-25 °C70 °C	動作温度	-5 °C50 °C		
環境製品コンプライアンス					
RATE ULT IN					
RoHS 対応状況	準拠				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません				
技術プロパティ					
쇼/쿠 / _ 그	E	定格熱持続電流 Iサーマル	1.2 x I定格		
絶縁クラス 公称周波数		た恰然付続电流 リーマル	1.2 X I 上恰		
	50 Hz				
通電導体の寸法					
	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	25.70 mm		
↓ — J↓	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	設置場所	屋内使用		
電気属性					
V + 45 /2					
公差等級	1	二次電流	05 A		
ロード	5 VA	一次電流	500 A		
絶縁協調 					
標準	IEC 61869-1: 2007, IEC	公差等級	1		
<del>亦十</del>	61869-2: 2012	△左寸巛	1		
分類					
ETIM 6.0	EC002049	ETIM 7 O	EC002049		
	EC002048	ETIM 7.0	EC002048		
TIM 8.0 TIM 10.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048		
	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02		
CLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02		
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02		
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02		
ECLASS 15.0	27-21-09-02				

カタログステータス / 図面 2







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## プラグオン式変流器 - ValueLine



プラグオン変流器

プラグオン変流器は、最大 5000 A までの高電流を測定 して処理する必要があるあらゆる場所で使用されます。 当社のプラグオン変流器は、1Aまたは5Aの供給二次 電流です。ワイドミュラーは、最大 600 A の電流を最大 333 mV の電圧に変換するコンパクトな低電力変流器も提 供しています。

### 一般注文データ

種別 CMA-31-41-SNAP-ON バージョン

注文番号 2723380000 4050118810622

GTIN (EAN)

数量

作成日 31.10.2025 10:45:39 MEZ

4 カタログステータス / 図面