

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, ダブルフレーム, 金属カバー, キーでロック可能
注文番号	2003180000
種別	IE-FC-DFM-KEY
GTIN (EAN)	4050118386936
数量	1 items

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E223801

寸法と重量

深さ	27.5 mm
高さ	134 mm
幅	132 mm
壁厚、最小	1 mm
正味重量	806.44 g

奥行き (インチ)	1.0827 inch
高さ (インチ)	5.2756 inch
幅 (インチ)	5.1968 inch
壁厚、最大	5 mm

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

製品種類	ダブルフレーム, 金属バー, キーでロック可能	保護度合い	IP65, 閉鎖状態
保護等級 (UL)	Type 12	材質フレーム	亜鉛ダイカスト
材質カバー	亜鉛ダイカスト, 粉体塗装		

一般基準

証明書番号 (cURus)	E223801	証明書番号 (CSA)	2000039-80039714
---------------	---------	-------------	------------------

分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


図面

寸法図




単位：ミリ

設置カットアウト




単位：ミリ

寸法図



単位：インチ

設置カットアウト




単位：インチ

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ



一般注文データ

種別	IE-FC-KEY2	バージョン
注文番号	2066650000	FrontCom, スペアキー, ダブルフレーム, その他
GTIN (EAN)	4050118415056	
数量	1 ST	

シールド仕様



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Vario は、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FC-DSP-Cl/3A/2ST/1D9	バージョン
注文番号	2004810000	FrontCom, インサートプレート, シールド仕様
GTIN (EAN)	4050118389289	
数量	1 ST	
種別	IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS	バージョン
注文番号	2067080000	FrontCom, インサートプレート, シールド仕様
GTIN (EAN)	4050118415612	
数量	1 ST	

シールドなし



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Vario は、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

IE-FC-DFM-KEY


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	IE-FC-DIP-BP	バージョン
注文番号	2004890000	FrontCom, インサートプレート, シールドなし
GTIN (EAN)	4050118389296	
数量	1 ST	



FrontCom Vario 対応アクセサリ

一般注文データ

種別	IE-FC-DF-IPH	バージョン
注文番号	2003340000	FrontCom, ストリップ (単一のインサートプレートの取付用)
GTIN (EAN)	4050118387094	
数量	1 ST	

シールドなし



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FC-IP-BP	バージョン
注文番号	1450710000	FrontCom, インサートプレート, シールドなし
GTIN (EAN)	4050118255287	
数量	1 ST	

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

シールド仕様



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FC-SP-PWB/2ST	バージョン
注文番号	1450550000	FrontCom, インサートプレート, シールド仕様
GTIN (EAN)	4050118255256	
数量	1 ST	
種別	IE-FC-SP-2ST/2D9	バージョン
注文番号	1450590000	FrontCom, インサートプレート, シールド仕様
GTIN (EAN)	4050118255263	
数量	1 ST	
種別	IE-FC-SP-PWU/2ST	バージョン
注文番号	1450620000	FrontCom, インサートプレート, シールド仕様
GTIN (EAN)	4050118255270	
数量	1 ST	

FrontCom Vario 対応アクセサリ



一般注文データ

種別	IE-FC-PWPC	バージョン
注文番号	1450820000	FrontCom, 接触防止, シングルフレーム
GTIN (EAN)	4050118255584	
数量	1 ST	

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

電力ソケット (アウトレット)



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FCI-PWB-DE	バージョン
注文番号	1450730000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ F, ソケットコネクタ, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-CN	バージョン
注文番号	1450790000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプI, ソケットコネクタ, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWS-US	バージョン
注文番号	1450800000	FrontCom, パワーUSの挿入, タイプ B, ソケットコネクタ, US
GTIN (EAN)	4050118255638	
数量	1 ST	

RJ45

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	1963830000	RJ45 インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-C	バージョン
注文番号	1962840000	RJ45 インサートソケット, 隔壁挿入カプラ
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

USB



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-BI-USB-3.0-A	バージョン
注文番号	1487920000	USB挿入、フランジ挿入、タイプA
GTIN (EAN)	4050118298208	
数量	1 ST	

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FCI-D9-FF	バージョン
注文番号	1450840000	FrontCom, 信号インサート D-Sub、9極、ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118255737	
数量	1 ST	

信号 - VGA、HDMI、DP



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FCI-HDMI-FF	バージョン
注文番号	2003390000	FrontCom, HDMI結合、信号インサート HDMI, ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118387414	
数量	1 ST	

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白、裏面接着加工



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。


- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー

は、Siemens、ABB、Moeller、Télémechanique の22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	SM 27/18 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1707270000	SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190925116	
数量	80 ST	
種別	SM 27/18 K MC NE SI	バージョン
注文番号	1713760000	SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, 銀色
GTIN (EAN)	4008190331177	
数量	80 ST	
種別	SM 27/18 K MC NE GR	バージョン
注文番号	1073340000	SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248831425	
数量	80 ST	

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

- 一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：
- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
 - 例えはサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
 - 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	バージョン
注文番号	1736181044	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 ST	

クロスヘッドスクリュードライバ、ポジドライブ製




プラススクリュードライバー、ポジドライブ製、SDK PZ
DIN 5262、ISO 8764/2-PZ、ISO 8764/1-PZへの出力、
クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDK PZ1	バージョン
注文番号	9008530000	スクリュードライバー、スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056521	
数量	1 ST	

スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN
5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264、ISO 2380/1 準
拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリッ
プ

一般注文データ

種別	SDS 0.4X2.5X75	バージョン
注文番号	9009030000	スクリュードライバー、スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 ST	