

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



完全封入の WCU 501 および WCU 650 ロジックモジュールを使用すると、過度の環境条件下でも、プロセスモニタリング、制御、および調整が行えます。この点で、WCU シリーズは最適な寸法、性能、堅固性、使いやすさを提供します。グラフィックと直感的な Micon-L プログラミング環境により、アナログ入力およびデジタル入力の柔軟な切り替えやデジタル出力も可能になります。お客様の要求に応じて、ソフトウェアおよびハードウェアの両方の範囲を拡張できます。.

一般注文データ

バージョン	graphically programmable logic module, CAN interface, Mounting foot
注文番号	2010680000
種別	LOGIC UNIT WCU 650
GTIN (EAN)	4050118397406
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	LOGIC UNIT WCU 860S

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E141197

寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.1811 inch
高さ	93 mm	高さ (インチ)	3.6614 inch
幅	45 mm	幅 (インチ)	1.7716 inch
正味重量	102 g		

温度

保管温度	-40 °C...70 °C	動作温度	-40 °C...70 °C
湿度	湿度5 ~ 95%		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システムデータ

インターフェース	TTL 232
----------	---------

一般データ

振動耐性	10...150 Hzで最小50 m/ s ² (5 g)	取り付けレール	TS 35
------	---	---------	-------

接続データ

接続方式	プラグインスプリング式 ターミナル(0.25 ~ 1.5 mm ²)
------	--

電源装置

極性違い防止	はい (外部ヒューズと組み 合わせ)
--------	-----------------------

分類

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

LOGIC UNIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ**スターターキット**

完全封入の WCU 501 および WCU 650 ロジックモジュールを使用すると、過度の環境条件下でも、プロセスモニタリング、制御、および調整が行えます。この点で、WCU シリーズは最適な寸法、性能、堅 固性、使いやすさを提供します。グラフィックと直感的な Micon-L プログラミング環境により、アナログ入力およびデジタル入力の柔軟な切り替えやデジタル出力も可能になります。お客様の要求に応じて、ソフトウェアおよびハードウェアの両方の範囲を拡張できます。.

一般注文データ

種別	STARTERKIT WCU 650	バージョン
注文番号	2007290000	graphically programmable logic module incl. programming adapter,
GTIN (EAN)	4050118392517	CAN interface, Mounting foot
数量	1 ST	

アクセサリ

完全封入の WCU 501 および WCU 650 ロジックモジュールを使用すると、過度の環境条件下でも、プロセスモニタリング、制御、および調整が行えます。この点で、WCU シリーズは最適な寸法、性能、堅 固性、使いやすさを提供します。グラフィックと直感的な Micon-L プログラミング環境により、アナログ入力およびデジタル入力の柔軟な切り替えやデジタル出力も可能になります。お客様の要求に応じて、ソフトウェアおよびハードウェアの両方の範囲を拡張できます。.

一般注文データ

種別	WCU 860S - MICON-L CABLE	バージョン
注文番号	2515020000	USB 2.0
GTIN (EAN)	4050118528749	
数量	1 ST	