

## EL 15 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 個別調整の識別：EL

MultiMark マーカーの無限のバリエーションにより、従来のタグレールや特殊ラベルに代わる経済的な選択肢となります。任意の幅に対して、個別マーカーに完全に一致するようにソフトウェアで高さを正確に設定できます。ブレードを使用して、ラベルを指定サイズに個別にカットします。機能ブロックまたは完全な端子台に対応する大型ラベル作成に最適です。

## MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

バージョン	THM, デバイスマーカー, 15 x, 黒色
注文番号	<a href="#">2528390000</a>
種別	EL 15 MM SW 30M
GTIN (EAN)	4050118539288
数量	1 items

## EL 15 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	0.1 mm	奥行き (インチ)	0.0039 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
長さ	30000 mm	長さ (インチ)	1181.1 inch
正味重量	134 g		

## 温度

動作温度範囲 -40...120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接着剤	アクリレート接着剤	バージョン	ハロゲンフリー, 自己接着型
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	120 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	色	黒色
ハロゲン	いいえ	長さ	30000 mm
基本材質	ポリエステル	印刷文字	非搭載
UL 969 j 準拠の認可	はい	互換性を有するプリンター	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
動作温度範囲	-40...120 °C	ロールあたりの数	1

## 装置マーカ

ハロゲン いいえ

## 分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



## EL 15 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	RIBBON MM 84/300 WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2005040000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
数量	1 ST	

## THM MULTIMARK




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	THM MMP EXT.RH	バージョン
注文番号	<a href="#">1302920000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK ROLLER 115	バージョン
注文番号	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

EL 15 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

アクセサリ

一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	