

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

	·
バージョン	Accessories
注文番号	<u>2566020000</u>
種別	HDC MBUS CF 9.7
GTIN (EAN)	4050118575866
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可	CE
ROHS	適合

寸法と重量

正味重量 0g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の	6c
場合)	

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

シールドスリーブに関する一般情報

外側ケーブル直径	最小:	9.2 mm
	公称	9.7 mm
	最大.	9.7 mm
材質	真鍮	

分類

EC002943	ETIM 7.0	EC002943
EC002943	ETIM 9.0	EC002943
EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92
27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
27-44-02-92		
	EC002943 EC002943 27-44-01-92 27-44-02-92 27-44-02-92	EC002943 ETIM 9.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-01-92 ECLASS 10.0 27-44-02-92 ECLASS 12.0 27-44-02-92 ECLASS 14.0

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

種別	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	パージョン
注文番号	<u>2592700000</u>	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603903	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	バージョン
種別 注文番号	HDC MBUS CT A 9.2-10.3 2592690000	パージョン Pressing tool
注文番号	<u>2592690000</u>	

カタログステータス / 図面 4