

## HDC MBUS CF 9.7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

## 一般注文データ

バージョン	Accessories
注文番号	<a href="#">2566020000</a>
種別	HDC MBUS CF 9.7
GTIN (EAN)	4050118575866
数量	10 items

## HDC MBUS CF 9.7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

正味重量

3.17 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠(免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## シールドスリーブに関する一般情報

外側ケーブル直径

最小:	9.2 mm
公称	9.7 mm
最大	9.7 mm

材質

真鍮

## 分類

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0


27-44-02-92

**HDC MBUS CF 9.7**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## HDC MBUS CF 9.7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## ツール



コンパクト性  
新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

## 一般注文データ

種別	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	バージョン
注文番号	<a href="#">2592700000</a>	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603903	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	バージョン
注文番号	<a href="#">2592690000</a>	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603798	
数量	1 ST	