


**KOPL MCZ 1.5 1816****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

5点のテンションクランプ接続を備えた、モジュラー式端子フォーマットの小型ハウジングを開きます。透明ヒンジ付属トッププレートは、ラベリングに使用でき、ポテンショメータおよびステータス表示へのアクセスを提供します。差し込み式渡り配線コネクタを使用して、3つの上部接続を相互接続できます。ハウジングを閉じるカバープレートも使用可能です。

**一般注文データ**

バージョン	取り付けレールハウジング, OMNIMATEハウジング- TERMINALBOX 透明, カバーを反転, 幅: 5.9 mm
注文番号	<a href="#">2224040000</a>
種別	KOPL MCZ 1.5 1816
GTIN (EAN)	4008190967413
数量	18 items

**KOPL MCZ 1.5 1816**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	1.6 mm	奥行き (インチ)	0.063 inch
高さ	17.6 mm	高さ (インチ)	0.6929 inch
幅	5.9 mm	幅 (インチ)	0.2323 inch
正味重量	0.16 g		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**材質データ**

UL 94 可燃性等級	V-2	絶縁材	PC
表面仕上	未処理	基本材質	プラスチック
比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI		

**一般データ**

色	透明	保護度合い	IP20がインストール済み
カラーチャート (類似)	-		

**個別化オプション**

交互の色	要望により特注対応あり
------	-------------

**アセンブリのプロパティ**

PCB の数、最大	1	極数	5
-----------	---	----	---

**ハウジングのプロパティ**

極数	5
----	---

**分類**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

**KOPL MCZ 1.5 1816**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

