

ES EPG 60 ISO 16


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	16mm ² , 楕円クリンプ
注文番号	2577950000
種別	ES EPG 60 ISO 16
GTIN (EAN)	4050118590630
数量	1 items

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.6535 inch
正味重量	25 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリンプインサート

クリンプ幅	7 mm	クリンプ断面銅	16
クリンプ幅 (mm)	7		

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	楕円クリンプ
ケーブルラグ断面積	公称 16 mm ²

接点の説明

接点タイプ	絶縁コネクタ	導体直径、最大. AWG	6
導体横断面、最小. AWG	6	クリンプ範囲、最大	16 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

アクセサリ

ケーブルクランプラグ



PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

一般注文データ

種別	KQI-M10/-16	バージョン
注文番号	1492510000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 16 mm ² , 16 mm ² - 16
GTIN (EAN)	4050118302288	mm ²
数量	50 ST	
種別	KQI-M5/-16	バージョン
注文番号	1492480000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 16 mm ² , 16 mm ² - 16
GTIN (EAN)	4050118302196	mm ²
数量	50 ST	
種別	KQI-M6/-16	バージョン
注文番号	1492490000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 16 mm ² , 16 mm ² - 16
GTIN (EAN)	4050118302455	mm ²
数量	50 ST	
種別	KQI-M8/-16	バージョン
注文番号	1492500000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 16 mm ² , 16 mm ² - 16
GTIN (EAN)	4050118302516	mm ²
数量	50 ST	

フォークケーブルラグ



PVC または PC/PA 製の絶縁分岐ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	KQIG-M6/-16	バージョン
注文番号	1491350000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 16 mm ² , 16 mm ² - 16
GTIN (EAN)	4050118300987	mm ²
数量	50 ST	
種別	KQIG-M8/-16	バージョン
注文番号	1491360000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 16 mm ² , 16 mm ² - 16
GTIN (EAN)	4050118301601	mm ²
数量	50 ST	

アクセサリ

ピンケーブルラグ



- PVC または PC/PA 製の絶縁ピンケーブルコネクタ
- 市販仕様
 - はんだ付け無し
 - 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	KSI/-16	バージョン	
注文番号	1491440000	ケーブルラグ、終端 絶縁ケーブルコネクタ, 16 mm ² , 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118301427		
数量	50 ST		