

HDC MBUS8 X6A FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



現場でのデータ配線を柔軟に行うための包括的なポートフォリオ：専用工具から Cat5 D コード化および Cat6 X コード化コネクタ、堅牢なシールドスリーブまで。これらのコンポーネントは、信頼性の高いフィールド組立済みデータ接続を有効化し、業界別応用、迅速な設置、最大限の柔軟性に最適です。

一般注文データ

バージョン	Insert
注文番号	2427910000
種別	HDC MBUS8 X6A FC
GTIN (EAN)	4050118437102
数量	2 items

HDC MBUS8 X6A FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	34.8 mm	奥行き (インチ)	1.3701 inch
高さ	12.2 mm	高さ (インチ)	0.4803 inch
幅	12.2 mm	幅 (インチ)	0.4803 inch
正味重量	6 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 90 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

一般データ

極数	8	コーディング	X-coded
接触表面	金メッキ	転送速度	10 Gbps
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ	カテゴリ	Cat. 6A
公称電圧	50 V	公称電流	0.5 A
プラグイン回数	100	種別	メス型
汚染度	2		

分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MBUS8 X6A FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クリンプ接点



現場でのデータ配線を柔軟に行うための包括的なポートフォリオ：専用工具から Cat5 D コード化および Cat6 X コード化コネクタ、堅牢なシールドスリーブまで。これらのコンポーネントは、信頼性の高いフィールド組立済みデータ接続を有効化し、業界別応用、迅速な設置、最大限の柔軟性に最適です。

一般注文データ

種別	HDC MBUS8 F AWG20	バージョン
注文番号	2565990000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575842	
数量	100 ST	
種別	HDC MBUS8 F AWG22	バージョン
注文番号	2565970000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575828	
数量	100 ST	
種別	HDC MBUS8 F AWG26-24	バージョン
注文番号	2565950000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575804	
数量	100 ST	

シールドスリーブ



現場でのデータ配線を柔軟に行うための包括的なポートフォリオ：専用工具から Cat5 D コード化および Cat6 X コード化コネクタ、堅牢なシールドスリーブまで。これらのコンポーネントは、信頼性の高いフィールド組立済みデータ接続を有効化し、業界別応用、迅速な設置、最大限の柔軟性に最適です。

一般注文データ

種別	HDC MBUS CFS 5.0	バージョン
注文番号	2566080000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575927	
数量	10 ST	
種別	HDC MBUS CFS 7.0	バージョン
注文番号	2566070000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575910	
数量	10 ST	
種別	HDC MBUS CF 7.3	バージョン
注文番号	2566060000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575903	
数量	10 ST	

HDC MBUS8 X6A FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC MBUS CF 7.9	バージョン
注文番号	2566050000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575897	
数量	10 ST	
種別	HDC MBUS CF 8.5	バージョン
注文番号	2566040000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575880	
数量	10 ST	
種別	HDC MBUS CF 9.1	バージョン
注文番号	2566030000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575873	
数量	10 ST	
種別	HDC MBUS CF 9.7	バージョン
注文番号	2566020000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575866	
数量	10 ST	
種別	HDC MBUS CF 10.3	バージョン
注文番号	2566010000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575859	
数量	10 ST	
種別	HDC MBUS CF 11.0	バージョン
注文番号	2566000000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575712	
数量	10 ST	

開放端 / 開放端



鉄道用途向けに設計された堅牢なデータケーブル。Cat 6 X コード化および Cat 5 D コード化バリエーションは、要求の厳しい車上および線路脇環境で、信頼性が高く耐干渉性のあるデータ伝送を提供します。高い機械的応力がかかる用途や、過酷な条件下でも一貫した性能を確保するのに最適です。

一般注文データ

種別	HDC XX5E02 OXXXXDM-1000	バージョン
注文番号	2712581000	
GTIN (EAN)	4050118752755	
数量	1 ST	
種別	HDC XX6A01 OXXXXDM-1000	バージョン
注文番号	2712671000	
GTIN (EAN)	4050118753011	
数量	1 ST	
種別	HDC XX5E01 OXXXXDM-1000	バージョン
注文番号	2712571000	
GTIN (EAN)	4050118752748	
数量	1 ST	

HDC MBUS8 X6A FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC XX6A02 OXXXXM-1000 バージョン
注文番号	2712681000
GTIN (EAN)	4050118753028
数量	1 ST