

## HDC HP550 GHDE CR 1P M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



防護ハウジングは、加圧ダイキャスト使用の耐海水性アルミニウムから製造されます。  
このハウジングシリーズは、高い耐水性やダスト保護、特に高い衝撃耐性を特徴とします。  
高度な2段階の表面被覆により、信頼性が長期にわたって確保されます。  
すべてのネジ、クリンプ接点、その他の外装部品は、耐食性を備えたステンレススチールで製造されています。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | , 設置サイズ: 550               |
| 注文番号       | <a href="#">2599840000</a> |
| 種別         | HDC HP550 GHDE CR 1P M20   |
| GTIN (EAN) | 4064675049036              |
| 数量         | 1 items                    |

## HDC HP550 GHDE CR 1P M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 66 mm   | 奥行き (インチ) | 2.5984 inch |
| 高さ   | 40.9 mm | 高さ (インチ)  | 1.6102 inch |
| 幅    | 79.5 mm | 幅 (インチ)   | 3.1299 inch |
| 正味重量 | 104 g   |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠                      |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般データ

|             |             |           |            |
|-------------|-------------|-----------|------------|
| ハウジング設計     | 隔壁ハウジング     | 設置サイズ     | 550        |
| UL 94 可燃性等級 | V-0         | 色         | 黒色         |
| ハウジング主要材質   | ダイカストアルミニウム | 表面仕上      | 粉体塗装       |
| ハロゲン不使用     | false       | EMC ハウジング | はい         |
| BG          | 550         | 保護度合い     | IP68, 勘合状態 |

## 寸法

|   |         |
|---|---------|
| 幅 | 79.5 mm |
|---|---------|

## 一般データ

|   |    |      |      |
|---|----|------|------|
| 色 | 黒色 | 表面仕上 | 粉体塗装 |
|---|----|------|------|

## 重要なメモ

|      |   |
|------|---|
| 製品情報 | 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。 |
|------|---|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC HP550 GHDE CR 1P M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

