

## FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



FieldPower® Elevator とフラットケーブルの組み合わせで、ひとつのソリューション (セーフティチェーン、バス通信、配電) に、各昇降路の着地ごとに異なる機能を統合することができます。迅速で簡単な設置に、特殊ツールは不要です。

## 一般注文データ

バージョン	エレベータシャフト用配線ボックス
注文番号	<a href="#">2483990000</a>
種別	FP ESWB LANDING SET
GTIN (EAN)	4050118494358
数量	1 items
パッケージ	箱
配送ステータス	中止
最終注文日	2026-02-15T00:00:00+01:00

## FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	64.5 mm	奥行き (インチ)	2.5394 inch
高さ	122 mm	高さ (インチ)	4.8031 inch
幅	96 mm	幅 (インチ)	3.7795 inch
正味重量	261.28 g		

## 温度

保管温度 -5 °C...50 °C 動作温度 -5 °C...50 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10

## 重要なメモ

製品情報 エレベータシャフト配線ボックスは、メーカーのDraka EHCから承認されたフラットケーブルで使用できます。

## 分類




ETIM 8.0	EC000214	ETIM 9.0	EC000214
ETIM 10.0	EC000214	ECLASS 14.0	27-14-24-09
ECLASS 15.0	27-14-24-09		

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

図面

www.weidmueller.com



## FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スクリュードライバ (マイナス用)



VDE 絶縁マイナススクリュードライバ、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDIS 0.4X2.5X75	バージョン
注文番号	<a href="#">9008370000</a>	スクリュードライバ, スクリュードライバ
GTIN (EAN)	4032248056330	
数量	1 ST	
種別	SDS 1.2X6.5X150	バージョン
注文番号	<a href="#">9009010000</a>	スクリュードライバ, スクリュードライバ
GTIN (EAN)	4032248266869	
数量	1 ST	

## VDE 絶縁細線用電工ペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

## 一般注文データ

種別	KSE 160	バージョン
注文番号	<a href="#">9046410000</a>	細線用電工ペンチ
GTIN (EAN)	4032248357734	
数量	1 ST	