

**EL 9 MM WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**個別調整の識別 : EL**

MultiMark マーカーの無限のバリエーションにより、従来のタグレールや特殊ラベルに代わる経済的な選択肢となります。任意の幅に対して、個別マーカーに完全に一致するようにソフトウェアで高さを正確に設定できます。ブレードを使用して、ラベルを指定サイズに個別にカットします。機能ブロックまたは完全な端子台に対応する大型ラベル作成に最適です。

**MultiMark で得られるメリット**

- ・「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- ・多くのメーカーの機器で使用可能
- ・使い慣れた形状のデバイスマーカー

**一般注文データ**

バージョン	THM, デバイスマーカー, 9 x, 白色
注文番号	<a href="#">2621420000</a>
種別	EL 9 MM WS 30M
GTIN (EAN)	4050118625622
数量	1 items

**EL 9 MM WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	0.1 mm	奥行き (インチ)	0.0039 inch
高さ	9 mm	高さ (インチ)	0.3543 inch
長さ	30000 mm	長さ (インチ)	1181.1 inch
正味重量	83 g		

**温度**

動作温度範囲	-40...150 °C
--------	--------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般データ**

接着剤	アクリレート接着剤	バージョン	ハロゲンフリー, 自己接着型
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	150 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	色	白色
ハロゲン	いいえ	長さ	30000 mm
基本材質	ポリエステル	印刷文字	非搭載
UL 969 j 準拠の認可	はい	互換性を有するプリンター	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
動作温度範囲	-40...150 °C	ロールあたりの数	1

**装置マーカー**

ハロゲン	いいえ
------	-----

**分類**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**EL 9 MM WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****インクリボン**

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

**一般注文データ**


種別	RIBBON MM 76/360 SW	バージョン
----	---------------------	-------

注文番号	<a href="#">2005080000</a>
------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118389951
------------	---------------

数量	1 ST
----	------

Ink ribbon
------------

**THM MULTIMARK**

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

**一般注文データ**

種別	THM MMP EXT.RH	バージョン
----	----------------	-------

注文番号	<a href="#">1302920000</a>
------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118102307
------------	---------------

数量	1 ST
----	------


Multimark roller 115	バージョン
----------------------	-------

種別	<a href="#">MULTIMARK ROLLER 115</a>
----	--------------------------------------

注文番号	<a href="#">1357420000</a>
------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118160314
------------	---------------

数量	1 ST
----	------

**THM MULTIMARK PLUS**

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

**EL 9 MM WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**一般注文データ**

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1... バージョン
注文番号	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
数量	1 ST