

TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



5S やリーンマネジメントの手法にヒントを得たワイド
ミュラーのフォームインサートは、効率的で整理された
作業場を実現します。モジュラ形状のため、多くの利点
があり、個々の要求に応じて選択できます。

一般注文データ

注文番号	2683740000
種別	TC INL THIRD 1
GTIN (EAN)	4050118701890
数量	1 items

TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

深さ	50 mm	奥行き (インチ)	1.9685 inch
高さ	446 mm	高さ (インチ)	17.559 inch
幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	384.4 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

技術データ

項目説明	フォームインレー 16 mm ² + CST
------	--------------------------------------

ツールチェック

アセンブリ	ツール付き
-------	-------

分類

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

種別	STRIPAX 16
注文番号	9005610000
GTIN (EAN)	4008190183875
数量	1 ST

バージョン
ツール、ストリッピングおよび切削工具

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチエットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	PZ 16
注文番号	9012600000
GTIN (EAN)	4008190035440
数量	1 ST

バージョン
プレスツール、ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 6mm², 16mm², インデントクリンプ

ツール



- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型(シールド仕様)データケーブル
- 一度の操作による1段階、2段階、3段階の被覆剥き

TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	CST	バージョン
注文番号	9030500000	ツール, シースストリッパー
GTIN (EAN)	4008190062293	
数量	1 ST	

カットツール




最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

一般注文データ

種別	KT 8	バージョン
注文番号	9002650000	カットツール, 片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4008190020163	
数量	1 ST	

アクセサリ / 交換部品



- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型(シールド仕様)データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

一般注文データ

種別	MEKA BR CST	バージョン
注文番号	9032010000	アクセサリ, カッターカセット
GTIN (EAN)	4008190135928	
数量	1 ST	
種別	MEKA RT CST	バージョン
注文番号	9032040000	アクセサリ, カッターカセット
GTIN (EAN)	4008190004644	
数量	1 ST	
種別	MEKA BL CST	バージョン
注文番号	9032020000	アクセサリ, カッターカセット
GTIN (EAN)	4008190153236	
数量	1 ST	