


HDC MBUS CFS 7.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



現場でのデータ配線を柔軟に行うための包括的なポート
フォリオ：専用工具から Cat5 D コード化および Cat6 X
コード化コネクタ、堅牢なシールドスリーブまで。これ
らのコンポーネントは、信頼性の高いフィールド組立済
みデータ接続を有効化し、業界別応用、迅速な設置、最
大限の柔軟性に最適です。

一般注文データ

バージョン	Accessories
注文番号	2566070000
種別	HDC MBUS CFS 7.0
GTIN (EAN)	4050118575910
数量	10 items

HDC MBUS CFS 7.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

正味重量

6.16 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠(免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

シールドスリーブに関する一般情報

外側ケーブル直径

最小:

5 mm

公称

7 mm

最大

7 mm

材質

真鍮

分類

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC MBUS CFS 7.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



現場でのデータ配線を柔軟に行うための包括的なポートフォリオ：専用工具から Cat5 D コード化および Cat6 X コード化コネクタ、堅牢なシールドスリーブまで。これらのコンポーネントは、信頼性の高いフィールド組立済みデータ接続を有効化し、業界別応用、迅速な設置、最大限の柔軟性に最適です。

一般注文データ

種別	HDC MBUS CI C 6.8-7.9	バージョン
注文番号	2592740000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603941	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CT C 6.8-7.9	バージョン
注文番号	2592730000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603934	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CI B 8.0-9.1	バージョン
注文番号	2592720000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603927	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CT B 8.0-9.1	バージョン
注文番号	2592710000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603910	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	バージョン
注文番号	2592700000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603903	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	バージョン
注文番号	2592690000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603798	
数量	1 ST	