LL TTB 6/2 GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect TTB-Range の総合アクセサリは、最終仕様の詳細に完全に適合します。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります。機能および安全に関係するすべてのコンポーネントは、端子台に接続されています。これにより、取り付けおよびメンテナンス作業中の電流・電圧トランス回路の信頼性が向上します。

一般注文データ

バージョン	ロックレバー (端子)	
注文番号	<u>2710320000</u>	
種別	LL TTB 6/2 GN	
GTIN (EAN)	4050118848328	
数量	50 items	

カタログステータス / 図面 1

LL TTB 6/2 GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
DOLLO	\ \			
ROHS	適合			
寸法と重量				
erra Ve				
<u>深さ</u>	8.2 mm	奥行き(インチ)	0.3228 inch	
高さ	19.7 mm	高さ(インチ)	0.7756 inch	
	15.7 mm	幅(インチ)	0.6181 inch	
E味重量	0.91 g			
温度				
口笑泪车	25 % 55 %	海体新<i>作</i>沿床 显小	00.90	
保管温度 束结新作温度 見去	-25 °C55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C	
重続動作温度、最大	130 °C			
環境製品コンプライアンス	ζ			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC				
	0.1Wt/0 @ KE/C WOVII	OK 10 C V OK 270		
材料データ				
			<u> </u>	
基本材質	Wemid	色	緑色	
JL 94 可燃性等級	V-O			
// *=				
分類				
介類				
	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
TIM 6.0	EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002848 EC002848	
TIM 6.0 TIM 8.0				
TIM 6.0 TIM 8.0 TIM 10.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 6.0 TIM 8.0 TIM 10.0 CLASS 9.1	EC002848 EC002848	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848 27-14-11-92	
で対 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	EC002848 EC002848 27-14-11-92	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002848 27-14-11-92 27-14-11-92	

カタログステータス / 図面 2



LL TTB 6/2 GN

図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



