

## P BAG SET 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェールール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	ツール, アクセサリ
注文番号	<a href="#">2579430000</a>
種別	P BAG SET 4
GTIN (EAN)	4050118648348
数量	1 items

## P BAG SET 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	170 mm	奥行き (インチ)	6.6929 inch
高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.9685 inch
幅	260 mm	幅 (インチ)	10.2362 inch
正味重量	1219.1 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## 技術データ

項目説明	ツールバッグ, 実装済
------	-------------

## 分類

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

## P BAG SET 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 不適合



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェールール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

## 一般注文データ

種別	P BAG	バージョン
注文番号	<a href="#">2548180000</a>	ツール, アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118557916	
数量	1 ST	

## カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

## 一般注文データ

種別	KT 8	バージョン
注文番号	<a href="#">9002650000</a>	カットツール, 片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4008190020163	
数量	1 ST	

## ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

## P BAG SET 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	STRIPAX	バージョン
注文番号	<a href="#">9005000000</a>	ツール, ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	

## クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	PZ 6 ROTO L	バージョン
注文番号	<a href="#">1444050000</a>	プレスツール, ワイヤ端フェルルール用圧着ツール, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , ト
GTIN (EAN)	4050118248593	ラビーズクリンプ
数量	1 ST	

## 無接点電圧計



- 4 mm の距離から応答
- 静電容量式により、電流不要
- わずか数ミリの公差で、隠れた破線を検出
- ソケット、ケーブルリール、分電器などの電圧伝導線を検出
- 表示：視覚あるいは、視覚と聴覚の両方
- VT LCL によるフラッシュライト機能搭載

## 一般注文データ

種別	VT LCL	バージョン
注文番号	<a href="#">2436670000</a>	テストツール, ケーブル検出器
GTIN (EAN)	4050118450033	
数量	1 ST	