

## HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

バージョン	RJ45モジュール, 50 V, 1 A, 極数: 8, RJ45, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	<a href="#">2592030000</a>
種別	HDC MRJ45 GC F
GTIN (EAN)	4050118600506
数量	1 items

## HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E92202

## 寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.5709 inch
正味重量	5.5 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 70 °C
------	------------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

## 一般データ

極数	8	UL 94 可燃性等級	V-0
絶縁抵抗	1012 Ω	プラギング回数	750 (RJ45)
種別	メス型	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	50 V
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	0.8 kV	定格電流 (DIN EN 61984)	1 A
必要なプラグインスロット	1		

## バージョン

接続方式	RJ45
------	------

## 分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

## HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 電気モジュール



## 柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

種別	HDC MRJ45 8PLUG MC	バージョン
注文番号	<a href="#">2592250000</a>	RJ45モジュール, 50 V, 1 A, 極数: 8, クリップ接続, オス型, 必要なプラ
GTIN (EAN)	4050118602357	グインスロット: 1
数量	1 ST	
種別	HDC MRJ45 A MI	バージョン
注文番号	<a href="#">2592220000</a>	RJ45モジュール, 50 V, 1 A, 極数: 8, IDC端末, オス型, 必要なプラ
GTIN (EAN)	4050118602333	グインスロット: 1
数量	1 ST	
種別	HDC MRJ45 ABP MI	バージョン
注文番号	<a href="#">2592210000</a>	RJ45モジュール, 50 V, 1 A, 極数: 8, IDC端末, オス型, 必要なプラ
GTIN (EAN)	4050118602340	グインスロット: 1
数量	1 ST	
種別	HDC MRJ45 B MI	バージョン
注文番号	<a href="#">2592230000</a>	RJ45モジュール, 50 V, 1 A, 極数: 8, IDC端末, オス型, 必要なプラ
GTIN (EAN)	4050118602388	グインスロット: 1
数量	1 ST	
種別	HDC MRJ45 P MI	バージョン
注文番号	<a href="#">2592240000</a>	RJ45モジュール, 0 V, 0 A, 極数: 1, RJ45, オス型, 必要なプラ
GTIN (EAN)	4050118602371	グインスロット: 1
数量	1 ST	
種別	HDC MRJ45 PCADP MC	バージョン
注文番号	<a href="#">2592260000</a>	RJ45モジュール, 0 V, 0 A, 極数: 1, RJ45, オス型, 必要なプラ
GTIN (EAN)	4050118602364	グインスロット: 1
数量	1 ST	