

P BAG XL SET 13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェルール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

バージョン	ツール, アクセサリ
注文番号	2602230000
種別	P BAG XL SET 13
GTIN (EAN)	4050118657814
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-02-28T00:00:00+01:00

P BAG XL SET 13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

深さ	220 mm	奥行き (インチ)	8.6614 inch
高さ	60 mm	高さ (インチ)	2.3622 inch
幅	320 mm	幅 (インチ)	12.5984 inch
正味重量	1809 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

技術データ

項目説明	ツールバッグ、実装済
------	------------

分類

ETIM 6.0	EC000181	ETIM 7.0	EC000181
ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 9.0	21-10-01-90
ECLASS 9.1	21-10-01-90	ECLASS 10.0	21-10-01-90
ECLASS 11.0	21-10-01-90	ECLASS 12.0	21-10-01-90
ECLASS 13.0	21-10-01-90	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

P BAG XL SET 13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**不適合**

工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはこうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェルール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

種別	P BAG BIG	バージョン
注文番号	2576620000	ツール、アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118650594	
数量	1 ST	

カットツール

最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

一般注文データ

種別	KT 8	バージョン
注文番号	9002650000	カットツール、片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4008190020163	
数量	1 ST	

ツール

- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

P BAG XL SET 13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**一般注文データ**

種別	STRIPAX	バージョン
注文番号	9005000000	ツール, ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	
種別	STRIPPER ROUND TOP	バージョン
注文番号	9918050000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
数量	1 ST	

VDE 絶縁コンビネーションペンチ

ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別	KBZ 180	バージョン
注文番号	9046290000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
数量	1 ST	

LED ディスプレイ搭載

電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2極電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承取得済み検査機器です。

- LED 表示搭載
- VDE 規格準拠
- 高ピーク電圧強度
- あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

種別	VT COMBI PRO	バージョン
注文番号	9918860000	テストツール, 2極電圧テスター
GTIN (EAN)	4032248405749	
数量	1 ST	

P BAG XL SET 13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ツール

- 4 ~ 37mmの全既存丸型ケーブル、簡単、迅速、かつ正確に被覆剥ぎ
- カット深度設定対応のハンドル終端のローレットネジ(カット深度の設定で、内側導体の損傷防止)

一般注文データ

種別	SLICER NO 16
注文番号	9918070000
GTIN (EAN)	4032248359189
数量	1 ST

バージョン
Sheathing strippers

スクリュードライバー (マイナス用)

VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

種別	SDIS SLIM 0.6X3.5X100
注文番号	2749610000
GTIN (EAN)	4050118896350
数量	1 ST

バージョン
取付けツール、刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm

クロスヘッドスクリュードライバ、フィリップ製

VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

P BAG XL SET 13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

一般注文データ

種別	SDIK SLIM PH1 X 80	バージョン
注文番号	2749650000	スクリュードライバー, 刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1
GTIN (EAN)	4050118896398	
数量	1 ST	
種別	SDIK SLIM PH2 X 100	バージョン
注文番号	2749660000	スクリュードライバー, 刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2
GTIN (EAN)	4050118896404	
数量	1 ST	