

## TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ステンレススチールは、純度と耐食性の高い全種類のスチール(合金)の総称です。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | 端子レール, アクセサリ, ステンレススチール<br>1.4404 (316L), 未処理, 幅: 2000 mm, 高さ: 35<br>mm, 深さ: 7.5 mm |
| 注文番号       | <a href="#">2716000000</a>  |
| 種別         | TS 35X7.5 2M/CRN 316L   |
| GTIN (EAN) | 4050118769210   |
| 数量         | 40 M  |

## TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 7.5 mm   | 奥行き (インチ) | 0.2953 inch |
| 高さ   | 35 mm    | 高さ (インチ)  | 1.378 inch  |
| 幅    | 2000 mm  | 幅 (インチ)   | 78.74 inch  |
| 正味重量 | 309.63 g |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 取り付けレール

|               |               |          |                            |
|---------------|---------------|----------|----------------------------|
| 標準            | IEC 60947-7-1 | 表面仕上     | 未処理                        |
| 厚さ            | 1.00 mm       | 基本材質     | ステンレススチール<br>1.4404 (316L) |
| パンチ加工済取り付けレール | いいえ           | スリット幅    |                            |
| 孔の間隔、中心から中心   | 0 mm          | スリットギャップ |                            |
| スリット長         |               |          |                            |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-02 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

**TS 35X7.5 2M/CRN 316L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

