

**HDC 24B TOS 1M40 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

**一般注文データ**

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP66, IP67, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, ねじ,, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	<a href="#">2716740000</a>
種別	HDC 24B TOS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803617
数量	1 items

**HDC 24B TOS 1M40 WMP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E223801

**寸法と重量**

正味重量 185.68 g

**温度**

周囲温度 -40 °C...100 °C

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**ケーブルグランドWMP**

ケーブル直径、最小 19 mm

AF サイズ 36 mm

ケーブル直径、最大

28 mm

ケーブル取り入れ口サイズ

M 40

**バージョン**

ケーブルグランド数 1

上部 / 底部 / 蓋 上部

締付けトルク 3 Nm

側方ケーブル取り入れ口数 1

ロックシステム設計 ねじ

ケーブル導入口 ケーブルグランド付き

色 (RAL) RAL 9011

Moduplug®に最適 はい

ケーブル取り入れ口サイズ

M 40

カバー

カバーなし

上部ケーブル取り入れ口数

1

ハウジング設計

上部ケーブル導入口

設置サイズ

8

シーリング

NBR

BG

8

**一般データ**

締付けトルク 3 Nm

ハウジング主要材質 PA

EMC ハウジング いいえ

UL 94 可燃性等級

V-0

保護度合い

IP66, IP67, 勘合状態

ロック素子の材質

ステンレススチール、防錆性

**寸法**

ケーブル導入口 ケーブルグランド付き

**分類**

ETIM 8.0

EC000437

ETIM 10.0

EC000437

ECLASS 15.0

27-44-02-02

ETIM 9.0

EC000437



ECLASS 14.0

27-44-02-02

**HDC 24B TOS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

**HDC 24B TOS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****取り付けブラケット**

当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

**一般注文データ**

種別	HDC AF SET WM	バージョン
注文番号	<a href="#">2716800000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ:, 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803679	
数量	1 ST	
種別	HDC AF WM	バージョン
注文番号	<a href="#">2716790000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ:, 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803662	
数量	20 ST	