

**HDC 06B TSS 1M25 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

**一般注文データ**

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP66, IP67, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, ねじ,, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
注文番号	<a href="#">2716750000</a>
種別	HDC 06B TSS 1M25 WMP
GTIN (EAN)	4050118803624
数量	1 items

## HDC 06B TSS 1M25 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cURus)	E223801

## 寸法と重量

高さ	96 mm	高さ (インチ)	3.7795 inch
正味重量	123 g		

## 温度

周囲温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルグランドWMP

ケーブル直径、最小	9 mm	ケーブル直径、最大	17 mm
AF サイズ	26 mm	ケーブル取り入れ口サイズ	M 25

## バージョン

ケーブルグランド数	1	ケーブル取り入れ口サイズ	M 25
上部 / 底部 / 蓋	上部	カバー	カバーなし
締付けトルク	3 Nm	側方ケーブル取り入れ口数	1
ハウジング設計	側面ケーブル導入口	ロックシステム設計	ねじ
設置サイズ	3	ケーブル導入口	ケーブルグランド付き
シーリング	NBR	色 (RAL)	RAL 9011
BG	3	Moduplug®に最適	はい

## 一般データ

締付けトルク	3 Nm	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	PA	保護度合い	IP66, IP67, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性

## 寸法



ケーブル導入口	ケーブルグランド付き	ハウジングBの高さ	96 mm
---------	------------	-----------	-------

## 分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 06B TSS 1M25 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**図面**

**HDC 06B TSS 1M25 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****取り付けブラケット**

当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

**一般注文データ**

種別	HDC AF SET WM	バージョン
注文番号	<a href="#">2716800000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ:, 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803679	
数量	1 ST	
種別	HDC AF WM	バージョン
注文番号	<a href="#">2716790000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ:, 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803662	
数量	20 ST	