

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

一般注文データ

	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP66, IP67, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, ねじ, , ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	<u>2716770000</u>
種別	HDC 16B TSS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803648
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000437

EC000437

27-44-02-02

27-44-02-02 27-44-02-02

27-44-02-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
学 節	<u> </u>		
MAMID承認件数	an Ti		
100 (100) 1 XX	c Flu s		
ROHS			
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>		
証明書番号(cURus)	E223801		
寸法と重量			
 高さ	102 mm		4.0157 inch
<u> 正</u> 味重量	175 g		
温度			
周囲温度	-40 °C100 °C		
環境製品コンプライアンス			
	Mille of the last		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	S-11	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	含まれていません	
ケーブルグランドWMP			
ケーブル直径、最小	19 mm	ケーブル直径、最大	28 mm
<u>クラル五は、東京</u> AF サイズ	36 mm	ケーブル取り入れ口サイズ	M 40
バージョン			
ケーブルグランド数	1	ケーブル取り入れ口サイズ	M 40
<u>グーブルグラフト数</u> 上部 / 底部 / 蓋	 上部	締付けトルク	3 Nm
<u> 一部 / 低部 / 量</u> 側方ケーブル取り入れ口数	1	ハウジング設計	
ロックシステム設計	 ねじ	_ <u>ハッシック版的</u> 設置サイズ	<u> </u>
ケーブル導入口		_ <u>設量 / イス</u> シーリング	NBR
色(RAL)	RAL 9011	BG	6
Moduplug®に最適	はい		
一般データ			
統件はより方	2 Nina	11.04 可燃料签组	V 0
締付けトルク ハウジング主要材質	3 Nm PA	_ UL 94 可燃性等級 保護度合い	V-0 IP66, IP67, 勘合状態
ハリンフグ王安州貝 EMC ハウジング	いいえ	 ロック素子の材質	ステンレススチール、防율 性
寸法			
ケーブル導入口	ケーブルグランド付き	ハウジングBの高さ	102 mm
F# F 77			

作成日 11.11.2025 06:43:22 MEZ

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC000437

EC000437

EC000437

27-44-02-02

27-44-02-02

27-44-02-02





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-44-02-02







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けブラケット



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

一般注文データ

種別	HDC AF SET WM	バージョン
注文番号	<u>2716800000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: , 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803679	
数量	1 ST	
種別	HDC AF WM	バージョン
種別 注文番号	HDC AF WM 2716790000	バージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: , 保護度合い:
注文番号	<u>2716790000</u>	

カタログステータス / 図面 5