

## HDC 24B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP66, 勘合状態, ハウジング下部カバー, ねじ, ケーブル取り入れ口サイズ: none |
| 注文番号       | <a href="#">2716840000</a>  |
| 種別         | HDC 24B AF WM COVER   |
| GTIN (EAN) | 4050118803815   |
| 数量         | 1 items   |

## HDC 24B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)  
証明書番号 (cURus) E223801

## 寸法と重量

正味重量 57 g

## 温度

周囲温度 -20 °C...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルグラウンドWMP

ケーブル取り入れ口サイズ none

## バージョン

|              |       |              |            |
|--------------|-------|--------------|------------|
| ケーブル取り入れ口サイズ | none  | 上部 / 底部 / 蓋  | カバー        |
| カバー          | カバー付き | 締付けトルク       | 3 Nm       |
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 0     | ハウジング設計      | ハウジング下部カバー |
| ロックシステム設計    | ねじ    | 設置サイズ        | 8          |
| ケーブル導入口      | いいえ   | 種別           | カバー        |
| シーリング        | NBR   | 色 (RAL)      | RAL 7035   |
| BG           | 8     | Moduplug®に最適 | はい         |

## 一般データ

|             |            |      |     |
|-------------|------------|------|-----|
| UL 94 可燃性等級 | V-0        | 表面仕上 | 未処理 |
| 保護度合い       | IP66, 勘合状態 |      |     |

## 寸法

ケーブル導入口 いいえ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |