BIT C 6,3 PZ1X25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





一般注文データ

| バージョン | 取付けツール, 刃幅 (B): 1 mm, ブレード長: 25 mm, |
|------------|-------------------------------------|
| | 刃厚み (A): 1 mm, 刃寸法、プラス溝: 1 |
| 注文番号 | 2748180000 |
| | BIT C 6,3 PZ1X25 |
| GTIN (EAN) | 4050118894714 |
| 数量 | 5 items |

カタログステータス / 図面 1

BIT C 6,3 PZ1X25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| 承認 | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|--|
| | | | | |
| ROHS | 適合 | | | |
| 寸法と重量 | | | | |
| | | | | |
| 幅 | 25 mm | 幅(インチ) | 0.9842 inch | |
| 正味重量 | 4.8 g | | | |
| 環境製品コンプライアンス | | | | |
| | W 11- 4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 | | | |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) | | | |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | | | |
| 技術データ | | | | |
| | | | | |
| 項目説明 | プラス付きビット、ポジド ライブeサイズ1 | | | |
| ねじ締めツール | | | | |
| | | | | |
| 刃幅 (B) | 1 mm | 刃厚み (A) | 1 mm | |
| フォーム | プラス, ポジドライブ | サイズ | 1 | |
| ブレード長 | 25 mm | 刃寸法、プラス溝 | 1 | |
| 分類 | | | | |
| | | | | |
| ETIM 6.0 | EC002115 | ETIM 7.0 | EC002115 | |
| ETIM 8.0 | EC003864 | ETIM 9.0 | EC003864 | |
| ETIM 10.0 | EC003864 | ECLASS 9.1 | 21-04-04-90 | |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-42-03 | |
| ECLASS 12.0 | 21-04-42-03 | ECLASS 13.0 | 21-04-42-03 | |
| ECLASS 14.0 | 21-04-42-03 | ECLASS 15.0 | 21-04-42-03 | |

カタログステータス / 図面 2