

**HDC MHE 5L FP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

**一般注文データ**

バージョン	信号モジュール, 230 V, 16 A, 極数: 5, アクチュエータ付ブッシュイン, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	<a href="#">2748410000</a>
種別	HDC MHE 5L FP
GTIN (EAN)	4050118890792
数量	1 items

## HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (UR) E92202

証明書番号 (cURus) E310075

## 寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	38 mm	高さ (インチ)	1.4961 inch
幅	34 mm	幅 (インチ)	1.3386 inch
正味重量	17 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

極数	5	UL 94 可燃性等級	V-0
プラギング回数	≥ 500	種別	メス型
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3
基本材質	ポリカーボネート	シリーズ	ModuPlug
定格電圧 (DIN EN 61984)	230 V	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	4 kV	定格電流 (DIN EN 61984)	16 A
必要なプラグインスロット	1		

## PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる  
ネジ接続

## バージョン



導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 16	被覆剥き長さ、定格接続	8 mm
接続方式	アクチュエータ付プッシュ イン	配線接続断面 AWG、最小	AWG 24
導体断面、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	0.25 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MHE 5L FP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**図面**

**HDC MHE 5L FP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**アクセサリ****標準****一般注文データ**

種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	


**HDC MHE 5L FP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****長いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGL 10B AC	バージョン
注文番号	<a href="#">2736990000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 6B AB	バージョン
注文番号	<a href="#">2736970000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 24B FA	バージョン
注文番号	<a href="#">2737040000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	


**短いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGS 16B DA	バージョン
注文番号	<a href="#">2736940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B AF	バージョン
注文番号	<a href="#">2736950000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 ST	

**HDC MHE 5L FP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**アクセサリ****長いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGL 16B DA	バージョン
----	-----------------	-------

注文番号	<a href="#">2737020000</a>	Frame
------	----------------------------	-------

GTIN (EAN)	4050118823073	
------------	---------------	--

数量	1 ST	
----	------	--


**短いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGS 16B AD	バージョン
----	-----------------	-------

注文番号	<a href="#">2736930000</a>	Frame
------	----------------------------	-------

GTIN (EAN)	4050118822298	
------------	---------------	--

数量	1 ST	
----	------	--

**長いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGL 16B AD	バージョン
----	-----------------	-------

注文番号	<a href="#">2737010000</a>	Frame
------	----------------------------	-------

GTIN (EAN)	4050118823066	
------------	---------------	--

数量	1 ST	
----	------	--


**HDC MHE 5L FP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****短いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGS 6B AB	バージョン
注文番号	<a href="#">2736890000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B FA	バージョン
注文番号	<a href="#">2736960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B AC	バージョン
注文番号	<a href="#">2736910000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 ST	

**長いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGL 24B AF	バージョン
注文番号	<a href="#">2737030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 10B CA	バージョン
注文番号	<a href="#">2737000000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 ST	

**HDC MHE 5L FP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****短いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGS 6B BA	バージョン
注文番号	<a href="#">2736900000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B CA	バージョン
注文番号	<a href="#">2736920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 ST	

**長いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGL 6B BA	バージョン
注文番号	<a href="#">2736980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
数量	1 ST	

**HDC MHE 5L FP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**対応**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**電気モジュール****柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

**一般注文データ**

種別	HDC MHE 5L MP	バージョン
注文番号	<a href="#">2748400000</a>	信号モジュール, 230 V, 16 A, 極数: 5, アクチュエータ付ブッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118890877	オス型, 必要なプラグインスロット: 1
数量	1 ST	