

HDC MXCC12 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

一般注文データ

バージョン	短絡接続ブリッジ, 強力コネクタアセンブリ
注文番号	2709820000
種別	HDC MXCC12 4X
GTIN (EAN)	4050118805765
数量	20 items

HDC MXCC12 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	2.8 mm	奥行き (インチ)	0.1102 inch
高さ	24.7 mm	高さ (インチ)	0.9724 inch
幅	83.65 mm	幅 (インチ)	3.2933 inch
正味重量	8.47 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

バージョン	ModuPlug MHE 4Xモジュール用	種別	その他
基本材質	PA 66/6		

分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC MXCC12 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHE 4X FP	バージョン
注文番号	2636060000	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692808	メス型, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	
種別	HDC MHE 4X MP	バージョン
注文番号	2636070000	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692815	ピン, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	
種別	HDC MHE 4X2 FP	バージョン
注文番号	2636080000	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692822	メス型, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	
種別	HDC MHE 4X2 MP	バージョン
注文番号	2636090000	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,
GTIN (EAN)	4050118692839	ピン, 必要なプラグインスロット: 0.5
数量	1 ST	