

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar®には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

一般注文データ

バージョン	Marking tags, Heavy duty connector assemblies
注文番号	<u>2710590000</u>
種別	HDC MMARK 4
GTIN (EAN)	4050118783902
数量	640 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
	전 다			
寸法と重量			<u> </u>	
 幅	3.1 mm	ーーー 幅(インチ)	0.122 inch	
正味重量	0.17 g			
温度				
制限温度	-40 °C 125 °C			
環境製品コンプライアンス	ζ		'	
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般データ				
バージョン	ModuPlug MHE 4Xモ ジュール用	基本材質	PA 66, POM	
 一般データ				
印刷の配置	水平	バージョン	ModuPlug MHE 4Xモ ジュール用	
幅	3.1 mm	UL 94 可燃性等級	V-2, HB	
動作温度範囲、最大	125 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C	
<u>色</u>	白色	基本材質	PA 66, POM	
印刷文字	中立	互換性を有するプリンター	MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
分類				
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761	
ETIM 8.0	EC000761 EC000761	ETIM 9.0	EC000761	
ETIM 10.0	EC000761 EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37	
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-37	
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-37	
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01	
FCLASS 13.0				

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

電気モジュール



柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHE 4X FP	バージョン	
注文番号	<u>2636060000</u>	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,	
GTIN (EAN)	4050118692808	メス型, 必要なプラグインスロット: 0.5	
数量	1 ST		
種別	HDC MHE 4X MP	バージョン	
注文番号	<u>2636070000</u>	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,	
GTIN (EAN)	4050118692815	ピン, 必要なプラグインスロット: 0.5	
数量	1 ST		
種別	HDC MHE 4X2 FP	バージョン	
注文番号	<u>2636080000</u>	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,	
GTIN (EAN)	4050118692822	メス型, 必要なプラグインスロット: 0.5	
数量	1 ST		
種別	HDC MHE 4X2 MP	バージョン	
注文番号	2636090000	信号モジュール, 250 V, 16 A, 極数: 4, アクチュエータ付プッシュイン,	
GTIN (EAN)	4050118692839	ピン, 必要なプラグインスロット: 0.5	
数量	1 ST		

カタログステータス / 図面 4