

IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルと取り付け)

- 最先端のアンテナ
- 業界で実績多数
- 堅固な形状 IP67 まで保護)
- 屋外および屋内での使用
- 最新技術に対応
- WiFi 6 および WiFi 6E (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) まで対応
- 最大 5 G (NR) のサポート (700 MHz - 3.8 GHz) まで対応
- 他の技術 (Bluetooth、GNSS など) もサポート
- 長さに応じた同軸ケーブル
- 適切な電極と壁の取り付け

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 全指向性アンテナ, セルラーアンテナ, 最大5G (NR), 直線, 垂直, 2x SMAオス型, IP67, インピーダンス: 50 Ω |
| 注文番号 | 2788120000 |
| 種別 | IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM |
| GTIN (EAN) | 4064675066385 |
| 数量 | 1 items |

IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|------------|
| 高さ | 100 mm | 高さ (インチ) | 3.937 inch |
| 正味重量 | 463 g | | |

温度

| | | |
|------|------|----------------|
| 保管温度 | 動作温度 | -40 °C...85 °C |
|------|------|----------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6 |

エンクロージャ材料

色 黒色

ケーブルの機械的特性と材料特性

| | | | |
|-------|-----|------------|-------|
| ケーブル長 | 1 m | 最小曲げ半径、繰返し | 25 mm |
|-------|-----|------------|-------|

同梱

同梱 アンテナ×1

技術データ

| | | | |
|---------|-----------|----------------------|--------------------------|
| 接続方式 | 2x SMAオス型 | アンテナのエLEMENT数 (MIMO) | 2 |
| インピーダンス | 50 Ω | 定在波比 | <2.0 標準、最大 3.0 |
| 最大複合電力 | 50 W | 周波数範囲 | 690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz |
| アンテナ取得 | 2.5 dBi | 分極 | 直線, 垂直 |

環境条件

| | | | |
|---------|-------|---------|--------|
| 動作温度、最大 | 85 °C | 動作温度、最小 | -40 °C |
|---------|-------|---------|--------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001698 | ETIM 9.0 | EC001698 |
| ETIM 10.0 | EC001698 | ECLASS 14.0 | 19-07-01-07 |
| ECLASS 15.0 | 19-07-01-07 | | |

IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルとアンテナ固定具)



アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルと取り付け)

- 最先端のアンテナ
- 業界で実績多数
- 堅固な形状 IP67 まで保護)
- 屋外および屋内での使用
- 最新技術に対応
- WiFi 6 および WiFi 6E (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) まで対応
- 最大 5 G (NR) のサポート (700 MHz - 3.8 GHz) まで対応
- 他の技術 (Bluetooth、GNSS など) もサポート
- 長さに応じた同軸ケーブル
- 適切な電極と壁の取り付け

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | IE-CC-SMAM-SMAF-1M | バージョン |
| 注文番号 | 2787920000 | アンテナケーブル, 接続 1 : , SMAオス型, 接続 2 : , SMAメス型, 長さ: |
| GTIN (EAN) | 4064675066088 | 1 m |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-CC-SMAM-SMAF-3M | バージョン |
| 注文番号 | 2787930000 | アンテナケーブル, 接続 1 : , SMAオス型, 接続 2 : , SMAメス型, 長さ: |
| GTIN (EAN) | 4064675066095 | 3 m |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-CC-SMAM-SMAF-5M | バージョン |
| 注文番号 | 2787940000 | アンテナケーブル, 接続 1 : , SMAオス型, 接続 2 : , SMAメス型, 長さ: |
| GTIN (EAN) | 4064675066200 | 5 m |
| 数量 | 1 ST | |