


## ESG-LP 9/15 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 一般注文データ

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| バージョン      | ESG, デバイスマーカー, 9 x 15 mm, 黄色 |
| 注文番号       | <a href="#">2835980000</a>   |
| 種別         | ESG-LP 9/15 MM GE            |
| GTIN (EAN) | 4064675427940                |
| 数量         | 15000 items                  |

## ESG-LP 9/15 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.05 mm | 奥行き (インチ) | 0.002 inch  |
| 高さ   | 9 mm    | 高さ (インチ)  | 0.3543 inch |
| 幅    | 15 mm   | 幅 (インチ)   | 0.5906 inch |
| 正味重量 | 0.03 g  |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般データ

|                |           |             |                |
|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 接着剤            | アクリレート接着剤 | バージョン       | 自己接着型, ハロゲンフリー |
| 幅              | 15 mm     | UL 94 可燃性等級 | V-0            |
| 動作温度範囲、最大      | 150 °C    | 動作温度範囲、最小   | -40 °C         |
| 色              | 黄色        | ハロゲン        | いいえ            |
| 基本材質           | ポリアミド     | 印刷文字        | 非搭載            |
| UL 969 j 準拠の認可 | はい        |             |                |

## 装置マーク

|      |     |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**ESG-LP 9/15 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

