

## HDC MEMC ADP


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

## 一般注文データ

バージョン	Shield bus
注文番号	<a href="#">2748740000</a>
種別	HDC MEMC ADP
GTIN (EAN)	4050118890624
数量	1 items

## HDC MEMC ADP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	28.9 mm	奥行き (インチ)	1.1378 inch
高さ	23.5 mm	高さ (インチ)	0.9252 inch
幅	4.5 mm	幅 (インチ)	0.1772 inch
正味重量	17.6 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

バージョン シールド接続用 基本材質 ダイキャスト亜鉛

## 分類

ETIM 8.0	EC002309	ETIM 9.0	EC002309
ETIM 10.0	EC002309	ECLASS 14.0	27-44-02-01
ECLASS 15.0	27-44-02-01		

## HDC MEMC ADP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 電気モジュール



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

種別	HDC MEMC 2 FC	バージョン
注文番号	<a href="#">2748570000</a>	データモジュール, 50 V, 10 A, 極数: 2, クリンプ接続, メス型, 必要な
GTIN (EAN)	4050118890587	プラグインスロット: 2
数量	2 ST	
種別	HDC MEMC 2 MC	バージョン
注文番号	<a href="#">2748560000</a>	データモジュール, 50 V, 10 A, 極数: 2, クリンプ接続, オス型, 必要な
GTIN (EAN)	4050118890730	プラグインスロット: 2
数量	2 ST	
種別	HDC MBUS HD 1 F	バージョン
注文番号	<a href="#">2748620000</a>	データ使用, 50 V, 10 A, 極数: 1, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890815	インスロット: 0
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HD 1 M	バージョン
注文番号	<a href="#">2748630000</a>	データ使用, 50 V, 10 A, 極数: 1, クリンプ接続, オス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890693	インスロット: 0
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HD 4 F	バージョン
注文番号	<a href="#">2748580000</a>	データ使用, 50 V, 10 A, 極数: 4, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890570	インスロット: 0
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HD 4 M	バージョン
注文番号	<a href="#">2748590000</a>	データ使用, 50 V, 10 A, 極数: 4, クリンプ接続, オス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890723	インスロット: 0
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HE 1 F	バージョン
注文番号	<a href="#">2748600000</a>	データ使用, 50 V, 16 A, 極数: 1, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890563	インスロット: 0
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HE 1 M	バージョン
注文番号	<a href="#">2748610000</a>	データ使用, 50 V, 16 A, 極数: 1, クリンプ接続, オス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890822	インスロット: 0
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HS 8 F	バージョン
注文番号	<a href="#">2748640000</a>	データ使用, 50 V, 5 A, 極数: 8, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890686	インスロット: 0
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HS 8 M	バージョン
注文番号	<a href="#">2748650000</a>	データ使用, 50 V, 5 A, 極数: 8, クリンプ接続, オス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890716	インスロット: 0
数量	1 ST	