

## P BAG XL SET 8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェールール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | ツール, アクセサリ                 |
| 注文番号       | <a href="#">2903490000</a> |
| 種別         | P BAG XL SET 8             |
| GTIN (EAN) | 4099986009264              |
| 数量         | 1 items                    |

## P BAG XL SET 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |           |           |              |
|------|-----------|-----------|--------------|
| 深さ   | 220 mm    | 奥行き (インチ) | 8.6614 inch  |
| 高さ   | 60 mm     | 高さ (インチ)  | 2.3622 inch  |
| 幅    | 320 mm    | 幅 (インチ)   | 12.5984 inch |
| 正味重量 | 2034.88 g |           |              |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠                                   |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

## 技術データ

項目説明 ツールバッグ, 実装済

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 |             |             |

## P BAG XL SET 8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 不適合



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | P BAG BIG                  | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">2576620000</a> | ツール, アクセサリ |
| GTIN (EAN) | 4050118650594              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## カットツール




最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

## 一般注文データ

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別         | KT 8                       | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">9002650000</a> | カットツール, 片手操作用の切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |                    |
| 数量         | 1 ST                       |                    |

## スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大 1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2749610000</a> | 取付けツール, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## P BAG XL SET 8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SDIS SLIM 0.8X4.0X100      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2749620000</a> | 取付けツール, 刃幅 (B): 4 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896367              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## クロスヘッドスクリュードライバ、フィリップ製



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SDIK SLIM PH2 X 100        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2749660000</a> | スクリュードライバー, 刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118896404              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | SDIK SLIM PH1 X 80         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2749650000</a> | スクリュードライバー, 刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1  |
| GTIN (EAN) | 4050118896398              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## VDE 絶縁コンビネーションペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | KBZ 180                    | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">9046290000</a> | ペンチ   |
| GTIN (EAN) | 4032248356485              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

## P BAG XL SET 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## VDE絶縁テレフォンプライヤ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール-この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール-を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | FRZ S 160                  | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">9046370000</a> | ペンチ   |
| GTIN (EAN) | 4032248357673              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

## 電圧テスター



電気システムや機器の設置、修理、修理には、検査機器が不可欠です。ワイドミュラーは、電圧テスター、クランプオンメータ、電源ソケット / 遮断器テストなど、幅広い検査機器を用意しています。ワイドミュラーは、開発・設計作業におけるユーザーの要望や経験を常に考慮しているため、ワイドミュラー製装置は実用的なアプリケーションのニーズに合わせて設計され、信頼性が非常に高いです。

## 一般注文データ

|            |                            |             |
|------------|----------------------------|-------------|
| 種別         | SD ELEC PRO                | バージョン       |
| 注文番号       | <a href="#">2855000000</a> | 電圧テスト, 該当なし |
| GTIN (EAN) | 4064675530343              |             |
| 数量         | 1 ST                       |             |

## ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

## P BAG XL SET 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | STRIPAX                    | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">9005000000</a> | ツール, ストリッピングおよび切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |                     |
| 数量         | 1 ST                       |                     |

## クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | PZ 10 HEX                  | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1445070000</a> | ワイヤ端フェルルール用圧着ツール, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118250312              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |