

IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルと取り付け)**

- 最先端のアンテナ
- 業界で実績多数
- 堅固な形状 IP67 まで保護
- 屋外および屋内の使用
- 最新技術に対応
- WiFi 6 および WiFi 6E (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) まで対応
- 最大 5 G (NR) のサポート (700 MHz - 3.8 GHz) まで対応
- 他の技術 (Bluetooth、GNSS など) もサポート
- 長さに応じた同軸ケーブル
- 適切な電極と壁の取り付け

一般注文データ

バージョン	全指向性アンテナ, セルラーアンテナ, 最大5G (NR), 直線, 垂直, 2x SMAオス型, IP67, インピーダンス: 50 Ω
注文番号	2788120000
種別	IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM
GTIN (EAN)	4064675066385
数量	1 items

IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
正味重量	463 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...85 °C
------	------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

エンクロージャ材料

色	黒色
---	----

ケーブルの機械的特性と材料特性

ケーブル長	1 m	最小曲げ半径、繰返し	25 mm
-------	-----	------------	-------

同梱

同梱	アンテナ×1
----	--------

技術データ

接続方式	2x SMAオス型	アンテナのエレメント数 (MIMO)	2
インピーダンス	50 Ω	定在波比	<2.0 標準、最大 3.0
最大複合電力	50 W	周波数範囲	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz
アンテナ取得	2.5 dBi	分極	直線、垂直

環境条件

動作温度、最大	85 °C	動作温度、最小	-40 °C
---------	-------	---------	--------

分類

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルとアンテナ固定具)****アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルと取り付け)**

- 最先端のアンテナ
- 業界で実績多数
- 堅固な形状 IP67 まで保護)
- 屋外および屋内での使用
- 最新技術に対応
- WiFi 6 および WiFi 6E (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) まで対応
- 最大 5 G (NR) のサポート (700 MHz - 3.8 GHz) まで対応
- 他の技術 (Bluetooth、GNSS など) もサポート
- 長さに応じた同軸ケーブル
- 適切な電極と壁の取り付け

一般注文データ

種別	IE-CC-SMAM-SMAF-1M	バージョン
注文番号	2787920000	アンテナケーブル, 接続 1 : , SMAオス型, 接続 2 : , SMAメス型, 長さ:
GTIN (EAN)	4064675066088	1 m
数量	1 ST	
種別	IE-CC-SMAM-SMAF-3M	バージョン
注文番号	2787930000	アンテナケーブル, 接続 1 : , SMAオス型, 接続 2 : , SMAメス型, 長さ:
GTIN (EAN)	4064675066095	3 m
数量	1 ST	
種別	IE-CC-SMAM-SMAF-5M	バージョン
注文番号	2787940000	アンテナケーブル, 接続 1 : , SMAオス型, 接続 2 : , SMAメス型, 長さ:
GTIN (EAN)	4064675066200	5 m
数量	1 ST	