

**SEP 3C 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

**一般注文データ**

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 端子用エンドプレート, ダークベージュ, 高さ: 76.05 mm, 幅: 2 mm, V-0, Wemid, 締合仕様: はい |
| 注文番号       | <a href="#">2874800000</a>                                       |
| 種別         | SEP 3C 4   |
| GTIN (EAN) | 4064675649830  |
| 数量         | 20 items   |

**SEP 3C 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

**寸法と重量**

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 34.05 mm | 奥行き (インチ) | 1.3405 inch |
| 高さ   | 76.05 mm | 高さ (インチ)  | 2.9941 inch |
| 幅    | 2 mm     | 幅 (インチ)   | 0.0787 inch |
| 正味重量 | 2.65 g   |           |             |

**温度**

|           |           |           |        |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 保管温度      | -25 °C... | 連続動作温度、最小 | -60 °C |
| 連続動作温度、最大 | 130 °C    |           |        |

**環境製品コンプライアンス**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| RoHS 対応状況      | 準拠 (免除なし)                      |
| REACH SVHC     | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません        |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート<br>0.025 kg CO2 eq. |

**材料データ**

|             |       |   |         |
|-------------|-------|---|---------|
| 基本材質        | Wemid | 色 | ダークベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-O   |   |         |

**追加の技術データ**

|      |    |
|------|----|
| 嵌合仕様 | はい |
|------|----|

**分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |

**SEP 3C 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

### 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1276300000</a> | プラグ (端子), プラグイン接続, 2 mm <sup>2</sup> , 接続数: 2, 極数: 1, 幅: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              |   |
| 数量         | 20 ST                      |   |