

THM SE-M 25 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

ニュートラルな安全ラベルにより、ISO 7010 規格に準拠した規格を満たすマーキングを柔軟かつ容易に実装できます。

一般注文データ

バージョン	デバイスマーカー, デバイスマーカー, 25 x 25 mm, 青色
注文番号	2885660000
種別	THM SE-M 25 BL
GTIN (EAN)	4064675854265
数量	250 items

THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.1 mm	奥行き (インチ)	0.0039 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.9842 inch
幅	25 mm	幅 (インチ)	0.9842 inch
正味重量	0.41 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	アクリレート接着剤	バージョン	自己接着型
幅	25 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	110 °C	動作温度範囲、最小	-50 °C
色	青色	ハロゲン	はい
基本材質	ビニールフィルム	印刷文字	中立
UL 969 j 準拠の認可	はい		

装置マーカー

ハロゲン	はい
------	----

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**インクリボン**

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ


種別	RIBBON MM 84/300 WS	バージョン
----	---------------------	-------

注文番号	2005040000
------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118390025
------------	---------------

数量	1 ST
----	------

Ink ribbon

THM MULTIMARK

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ


種別	MULTIMARK ROLLER 115	バージョン
----	----------------------	-------

注文番号	1357420000
------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118160314
------------	---------------

数量	1 ST
----	------

Ink ribbon

THM MULTIMARK PLUS

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	バージョン
----	----------------------------	-------

注文番号	2672590000
------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118708097
------------	---------------

数量	1 ST
----	------

Ink ribbon
