
# CC-FO 74/101 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



# 事前統合の標準:CC

体系的に調整されているこの品揃えには、標準コンポーネントの識別ラベル、および CC 85/54 マーカーなどの使い慣れた汎用フォーマットが含まれます。

MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

#### 一般注文データ

バージョン	ClipCard, デバイスマーカー, 74 x 101 mm, 黄色
注文番号	<u>2885740000</u>
種別	CC-FO 74/101 MM GE
GTIN (EAN)	4064675854340
数量	100 items

カタログステータス / 図面 1

# **CC-FO 74/101 MM GE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認				
ROHS	適合			
<b>才法と重量</b>				
m		m/= + / / > - ~ \	0.00471	
<b>深さ</b>	0.55 mm	奥行き(インチ)	0.0217 inch	
<b>高さ</b> =	74 mm	高さ (インチ)	2.9134 inch	
	101 mm	幅(インチ)	3.9764 inch	
E味重量	0.01 g			
<b>環境製品コンプライアンス</b>				
	*注 thu / 4 『ムナン』 \			
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし)			
SEACH SVHC	U. IWt%を超えるSVHUは含	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般データ				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	アクリル系粘着剤付きPE	バージョン	自己接着型, ハロゲンフ	
<u> </u>	フォーム	111.04 可燃料签纽	<u> </u>	
<del>国</del>	101 mm 80 °C	UL 94 可燃性等級	V-0 -30 °C	
		動作温度範囲、最小		
<u>6</u> 基本材質	黄色 ポリエステル	<u>ハロゲン</u> 印刷文字	いいえ 中立	
<b>整</b> 本的貝	<b>ホリエステル</b>		<u> </u>	
<b>麦置マーカー</b>				
ヘロゲン	いいえ			
	<u> </u>			
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
CLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
CLASS 15.0	27-28-11-04			

カタログステータス / 図面 2

# CC-FO 74/101 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# <u> アクセサリ</u>

#### インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

#### 一般注文データ

種別 **RIBBON MM 76/360 SW** 注文番号 2005080000

4050118389951

数量

GTIN (EAN)

バージョン Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

#### 一般注文データ

種別 **MULTIMARK ROLLER 115** 注文番号

1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST

## バージョン

### **THM MULTIMARK PLUS**



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

#### 一般注文データ

種別 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... バージョン

注文番号 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

作成日 13.11.2025 11:51:31 MEZ

3 カタログステータス / 図面