

**U-MAKER BOX RASPBERRY PI 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Raspberry Pi を使用し、独自のアプリケーションを実現するための理想的な基盤が、u-maker ボックスです。モジューラー式で拡張可能なハウジングは、多くの機能を備えています。内部アクセサリを使用すると、電子部品、サードパーティ製ボード、およびその他のコンポーネントを実装することができます。外部ホルダは、単純なアクションカムアクセサリと互換性があります。これにより、u-maker ボックスを多くの場所に柔軟に取り付けたり、外部アクセサリを追加したりできます。

**一般注文データ**

バージョン	プリント基板用ハウジング 黒色, 幅: 120.4 mm
注文番号	<a href="#">2887690000</a>
種別	U-MAKER BOX RASPBERRY PI 4
GTIN (EAN)	4064675859970
数量	1 items

## U-MAKER BOX RASPBERRY PI 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	120.4 mm	奥行き (インチ)	4.7401 inch
高さ	35.5 mm	高さ (インチ)	1.3976 inch
幅	120.4 mm	幅 (インチ)	4.7401 inch
正味重量	133 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材質データ

UL 94 可燃性等級	None	表面仕上	その他すべて
基本材質	PA 66		

## 一般データ

色	黒色	保護度合い	IP20
カラーチャート (類似)	RAL 9011		

## 分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-02-04
ECLASS 15.0	27-19-02-04		


**U-MAKER BOX RASPBERRY PI 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面


図面



図面



図面



## U-MAKER BOX RASPBERRY PI 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## Raspberry Piハウジング



Raspberry Pi を使用し、独自のアプリケーションを実現するための理想的な基盤が、u-maker ボックスです。モジュラー式で拡張可能なハウジングは、多くの機能を備えています。内部アクセサリを使用すると、電子部品、サードパーティ製ボード、およびその他のコンポーネントを実装することができます。外部ホルダは、単純なアクションカムアクセサリと互換性があります。これにより、u-maker ボックスを多くの場所に柔軟に取り付けたり、外部アクセサリを追加したりできます。

## 一般注文データ

種別	U-MAKER BOX EXTENSION K...	バージョン
注文番号	<a href="#">2887700000</a>	プリント基板用ハウジング 黒色, 幅: 120.4 mm
GTIN (EAN)	4064675859987	
数量	1 ST	