


CXX V 73

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

一般注文データ

バージョン	CUBESERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 220...240 V AC, プラグイン接続
注文番号	3053490000
種別	CXX V 73
GTIN (EAN)	4099987023276
数量	20 items

CXX V 73

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	23 mm	奥行き (インチ)	0.9055 inch
高さ	9.2 mm	高さ (インチ)	0.3622 inch
幅	12.8 mm	幅 (インチ)	0.5039 inch
正味重量	2 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

制御側

定格制御電圧	220...240 V AC	ステータス表示	該当なし
保護回路	パリスタ		

一般データ

色	黒色
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント
	UL94 可燃性等級

接続データ

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------



分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

CXX V 73

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**接続図****寸法図**

図面

その他

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

Product family	<input type="checkbox"/>	Input voltage and LED color				
C CUBESERIES						21N 6-230 V DC
Product type	<input type="checkbox"/>					41R 6-24 V DC LED red
X Accessories						41G 6-24 V DC LED green
Accessory for which relay design	<input type="checkbox"/>					42R 24-60 V DC LED red
X Universal use						42G 24-60 V DC LED green
Function	<input type="checkbox"/>					43R 110-230 V DC LED red
L LED						43G 110-230 V DC LED green
D Free-wheeling diode						51 6-24 V AC/DC
LD LED and free-wheeling diode						52 24-60 V AC/DC
V Varistor						53 110-240 V AC/DC
RC RC element						61R 6-24 V AC/DC LED red
						61G 6-24 V AC/DC LED green
						62R 24-60 V AC/DC LED red
						62G 24-60 V AC/DC LED green
						63R 110-240 V AC/DC LED red
						63G 110-240 V AC/DC LED green
						71 6-24 V AC
						72 110-130 V AC
						73 220-240 V AC