

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

バージョン	Locator for crimping tool
注文番号	3125010000
種別	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5
GTIN (EAN)	4099987279550
数量	1 items

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	43 g
------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	インデントクリンプ
----------------	-----------

分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面



Die Einstellungen am Localor zum crimpen			
crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS BM0.0.2-0.5 AU	7	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-0.12 AU	8	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.80 mm

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



コンパクト性
新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

種別	HDC MBUS CT B 8.0-9.1	バージョン
注文番号	2592710000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603910	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	バージョン
注文番号	2592690000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603798	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CT C 6.8-7.9	バージョン
注文番号	2592730000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603934	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	バージョン
注文番号	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	バージョン
注文番号	2592700000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603903	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CI B 8.0-9.1	バージョン
注文番号	2592720000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603927	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CI C 6.8-7.9	バージョン
注文番号	2592740000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603941	
数量	1 ST	

D-SUB クリンプ接点



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	バージョン
注文番号	2748720000	メス型, ゴールド, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890631	
数量	100 ST	
種別	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	バージョン
注文番号	2748730000	メス型, ゴールド, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890549	
数量	100 ST	
種別	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	バージョン
注文番号	2748700000	オス型, ゴールド, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890709	
数量	100 ST	
種別	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	バージョン
注文番号	2748710000	オス型, ゴールド, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890556	
数量	100 ST	